

## Triflex HX2 Cat & Dog

### Akku-Staubsauger

Triflex HX2 Cat&Dog mit LED-Licht und Handbürste ideal für Tierhaarentfernung



- Bis zu 60 Minuten Laufzeit\* mit einer Ladung
- Mit automatischer Bodenerkennung für mühelose Handhabung
- 99,999%\*\* Staubrückhaltevermögen durch HEPA\*\* Filter
- Stärkster Miele Staubsauger\*\*\*
- Patentiertes\*\*\*\* 3in1-Design für eine vielseitige Reinigung

\* Gilt für Leistungsstufe 1 ohne angeschlossene Elektrobürste Multi Floor XXL

\*\* 99,999% according to IEC 62885-4:2020 / HEPA according to EN 1822-1:2019

\*\*\* Reinigungsleistung verglichen mit einem Miele Bodenstaubsauger Complete C3 (SGEF3) mit Turbobürste STB 305-3 (Staubaufnahme von Teppich und Hartboden mit Ritze, Faseraufnahme von Teppich). Nach IEC62885-2.

\*\*\*\* Patent: DE 10 2016 105 475 B4

EAN: 4002516445593 / Materialnummer: 11806000 / Alte Materialnummer: 41OML030EU1

Bauform	
Akku-Staubsauger	•
Produktmarke	Triflex HX2
Produkttyp	SOML0
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
Reinigung	
Vortex-Technologie	•
Elektrobürste Multi Floor XXL SEB 435 mit BrilliantLight	•
Bedienkomfort	
Elektronische Saugkraftregulierung	3-stufiger Schieberegler
Austauschbarer Li-Ion Akku	•
3 in 1 - Funktion	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Nennleistungsaufnahme in W	192
Filtersystem	
ComfortClean	•
Abluftfilter	HEPA Lifetime Filter
Staubbehältervolumen in l	0,5
Technische Daten	
Akkutyp	Li-Ion
Nennkapazität Akku in mAh	2500
Lautstärke in dB	77,0
Breite in mm	260
Höhe in mm	1297
Gewicht in kg	3,6
Volt	25,2
Laufzeit MIN-Stufe PowerUnit solo	60
Laufzeit MIN-Stufe mit Elektrozubehör	30
Laufzeit MAX-Stufe mit Elektrozubehör	14
Flächenleistung in m <sup>2</sup>	125
Ladezeit in Min.	240
Mitgeliefertes Zubehör	
Dreiteiliges Zubehör	integriert Wandhalterung
Fugendüse	•
Saugpinsel Kunststoffborsten	•
Polsterdüse XXL SPD 20	•
Elektrobürste Electro Compact SEB 23	•
Elektrobürste Multi Floor XXL SEB 435 mit BrilliantLight	•
Reinigungsbürste	Nein
Wandhalterung	•
Netzteil	•
Carpet Care Tool	•