

## Triflex HX2 Performance

### Akku-Staubsauger

Triflex HX2 Performance mit zusätzlichen Akku und Handelektrobürste



- Mit automatischer Bodenerkennung für mühelose Handhabung
- 99,999%\* Staubrückhaltevermögen durch HEPA\* Filter
- Patentiertes\*\* 3in1-Design für eine vielseitige Reinigung
- Stärkster Miele Staubsauger\*\*\*
- Zwei VARTA Li-Ion-Akkus für jeweils bis zu 60 Minuten Laufzeit\*\*\*\*

\* 99,999% according to IEC 62885-4:2020 / HEPA according to EN 1822-1:2019

\*\* Patent: DE 10 2016 105 475 B4

\*\*\* Reinigungsleistung verglichen mit einem Miele Bodenstaubsauger Complete C3 (SGEF3) mit Turbobürste STB 305-3 (Staubaufnahme von Teppich und Hartboden mit Ritze, Faseraufnahme von Teppich). Nach IEC62885-2.

\*\*\*\* Gilt für Leistungsstufe 1 ohne angeschlossene Elektrobürste Multi Floor XXL

EAN: 4002516445913 / Materialnummer: 11806020 / Alte Materialnummer: 41OML530EU1

Bauform	
Akku-Staubsauger	•
Produktmarke	Triflex HX2
Produkttyp	SOML5
Gerätefarbe	Kaschmirgrau
Reinigung	
Vortex-Technologie	•
Elektrobürste Multi Floor XXL SEB 430	•
Bedienkomfort	
Elektronische Saugkraftregulierung	3-stufiger Schieberegler
Austauschbarer Li-Ion Akku	•
3 in 1 - Funktion	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Nennleistungsaufnahme in W	192
Filtersystem	
ComfortClean	•
Abluftfilter	HEPA Lifetime Filter
Staubbehältervolumen in l	0,5
Technische Daten	
Akkutyp	Li-Ion
Nennkapazität Akku in mAh	2500
Lautstärke in dB	77,0
Breite in mm	260
Höhe in mm	1297
Gewicht in kg	3,6
Volt	25,2
Laufzeit MIN-Stufe PowerUnit solo	2 x 60
Laufzeit MIN-Stufe mit Elektrozubehör	2 x 30
Laufzeit MAX-Stufe mit Elektrozubehör	2 x 14
Flächenleistung in m <sup>2</sup>	2 x 125
Ladezeit in Min.	240
Mitgeliefertes Zubehör	
Dreiteiliges Zubehör	integriert Wandhalterung
Fugendüse	•
Saugpinsel Kunststoffborsten	•
Polsterdüse XXL SPD 20	•
Elektrobürste Electro Compact SEB 23	•
Elektrobürste Multi Floor XXL SEB 430	•
Reinigungsbürste	Nein
Wandhalterung	•
Netzteil	•
Zusatzakku	•
Carpet Care Tool	•