

Triflex HX2 Runner Akku-Staubsauger

Triflex HX2 Runner mit zusätzlichen Akku und Handelektrobürste



- Elektrobürste mit LED-Licht und automatischer Bodenerkennung
- 99,999%* Staubrückhaltevermögen durch HEPA* Filter
- Stärkster Miele Staubsauger**
- Patentiertes*** 3in1-Design für eine vielseitige Reinigung
- Zwei VARTA Li-Ion-Akkus für jeweils bis zu 60 Minuten Laufzeit****

* 99,999% according to IEC 62885-4:2020 / HEPA according to EN 1822-1:2019

** Reinigungsleistung verglichen mit einem Miele Bodenstaubsauger Complete C3 (SGEF3) mit Turbobürste STB 305-3 (Staubaufnahme von Teppich und Hartboden mit Ritze, Faseraufnahme von Teppich). Nach IEC62885-2.

*** Patent: DE 10 2016 105 475 B4

**** Gilt für Leistungsstufe 1 ohne angeschlossene Elektrobürste Multi Floor XXL

EAN: 4002516445920 / Materialnummer: 11806030 /
Alte Materialnummer: 41OML531EU1

Bauform	
Produkttyp	SOML5
Bauform und Design	
Farbe	Obsidianschwarz
Reinigung	
Vortex-Technologie	•
Elektrobürste Multi Floor XXL SEB 435 mit BrilliantLight	•
Bedienkomfort	
Elektronische Saugkraftregulierung	3-stufiger Schieberegler
Austauschbarer Li-Ion Akku	•
3 in 1 - Funktion	•
Filtersystem	
ComfortClean	•
Abluftfilter	HEPA Lifetime Filter
Staubbehältervolumen in l	0,5
Technische Daten	
Akkutyp	Li-Ion
Nennkapazität Akku in mAh	2500
Lautstärke in dB	77,0
Breite in mm	260
Höhe in mm	1297
Gewicht in kg	3,6
Volt	25,2
Laufzeit MIN-Stufe PowerUnit solo	2 x 60
Laufzeit MIN-Stufe mit Elektrozubehör	2 x 30
Laufzeit MAX-Stufe mit Elektrozubehör	2 x 14
Flächenleistung in m ²	2 x 125
Ladezeit in Min.	240
Nennleistung in W	192
Mitgeliefertes Zubehör	
Dreiteiliges Zubehör	integriert Wandhalterung
Fugendüse	•
Saugpinsel Kunststoffborsten	•
Polsterdüse XXL	•
Elektrobürste Electro Compact	•
Elektrobürste Multi Floor XXL mit BrilliantLight	•
Reinigungsbürste	Nein
Wandhalterung	•
Netzteil	•
Zusatzakku	•
Carpet Care Tool	•