

TWL780WP EcoSpeed&Steam&9kg

T1 Wärmepumpentrockner:

Mit SteamFinish, DryCare 40 und SilenceDrum für schonendes Trocknen.



- Weniger bügeln, mehr Frische – SteamFinish
- Angenehm leises Trocknen – SilenceDrum
- DryCare 40 – trocknet fast alles, was bei 40 °C waschbar ist
- Schneller trocknen bei höchster Energieeffizienz – EcoSpeed
- Miele@home – clever vernetzt für mehr Möglichkeiten\*

\* Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

**A+++**

EAN: 4002516453543 / Materialnummer: 11820300 / Alte Materialnummer: 12WL7802D

<b>Bauform</b>	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	links, wechselbar
Türanschlag wechselbar	•
<b>Bauart</b>	
Produktmarke	T1 White Edition
Wärmepumpentrockner	•
<b>Design</b>	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Türdesign	Obsidianschwarz mit Chromring
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß / Ring Chrom
Blendenausführung	5° geneigt
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	ComfortSensor weiß, 1-zeilig
<b>Trockenergebnis</b>	
Punktgenaue Trocknung PerfectDry	•
Duftsysteem FragranceDos <sup>2</sup>	•
Intelligente Trommelreversierung	•
Geprüfte Hygiene	•
Geprüfte Virus Hygiene	•
<b>Wäscheschonung</b>	
SilenceDrum	•
Beladung in kg	9,0
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Programmablauf-Anzeige	Nein
Trommelbeleuchtung	LED
MultiLingua	•
Akustikpaket für niedrigste Geräuschwerte	•
Kondensatbehälter	•
Integrierte Kondenswasserableitung	•
AddLoad	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+++
Jahresstromverbrauch in kWh	185
Laufzeit im Standardprogramm in min	184
Geräusch im Programm Baumwolle bei voller Beladung in db(A) re1pW	64
Kondensationseffizienzklasse	A
Stromverbrauch im Standardprogramm Baumwolle Schranktrocken bei voller Beladung in kWh	1,55
EcoFeedback	•
EcoDry-Technologie	•

TWL780WP EcoSpeed&Steam&9kg

T1 Wärmepumpentrockner:

Mit SteamFinish, DryCare 40 und SilenceDrum für schonendes Trocknen.



EAN: 4002516453543 / Materialnummer: 11820300 / Alte Materialnummer: 12WL7802D

Wartungsfreier Wärmetauscher	•
ProfiEco Motor	•
EcoSpeed	•
<b>Trockenprogramme</b>	
Automatic plus	•
Baumwolle	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Finish Seide	•
Finish Wolle	•
Express	•
Jeans	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Sportwäsche	•
Kopfkissen normal	•
Lüften kalt	•
Lüften warm	•
Korbprogramm	•
Vorbügeln	•
Bettwäsche	•
Finish Dampf	•
<b>Extras Trocknen</b>	
Knitterschutz	•
Summer	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
<b>Qualität</b>	
Softrippen	•
<b>Sicherheit</b>	
PIN-Code	•
Anzeige "Behälter entleeren"	•
Anzeige "Filter reinigen"	•
Optische Schnittstelle	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	643
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1077
Gewicht in kg	57
Gesamtanschlusswert in kW	1,10
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Hermetisch geschlossen	•
Kältemittelart	R290
Kältemittelmenge in kg	0,14
Treibhauspotential Kältemittel in CO <sub>2</sub> e	3
Treibhauspotential Gerät in CO <sub>2</sub> e	0,42

TWL780WP EcoSpeed&Steam&9kg


T1 Wärmepumpentrockner:

Mit SteamFinish, DryCare 40 und SilenceDrum für schonendes Trocknen.


TWL780WP EcoSpeed&Steam&9kg

T1 Wärmepumpentrockner:


Mit SteamFinish, DryCare 40 und SilenceDrum für schonendes Trocknen.




T1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



T1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



T1 Skizze, 5 Grad Blende, mit Sichtfenster, Maße in mm



T1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm