

G 7423 SCi AutoDos E
Integrierter Geschirrspüler
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



- Innovatives Design und höchster Komfort – 3D-MultiFlex-Schublade
- Einfachste Kommunikation mit dem Gerät – Miele@home
- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde – QuickPowerWash
- Frischwasserspüler – ab 6.0 l im Automatic Programm



EAN: 4002516480259 / Materialnummer: 11910330 / Alte Materialnummer: 21742357D

Bauart	
Integrierte Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
Design	
Blendenfarbe	Edelstahl CleanSteel
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
Displayfarbe	Weiß
MultiLingua	•
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatische Dosierung mit PowerDisk	•
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	Display
Wahl der Displaysprache	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,4
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,54
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	54
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,29
Dauer des Eco-Programms in Minuten	230
Geräuschemissionsklasse	B
Geräuschemission in dB(A)	42
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	•
SensorDry	•
Umluft-Turbothermic-Trocknung	•
Aktive Kondensationstrocknung	•
BrilliantGlassCare	•
Spülprogramme	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
Fein	•
Hygiene	•

G 7423 SCi AutoDos E
Integrierter Geschirrspüler
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



EAN: 4002516480259 / Materialnummer: 11910330 / Alte Materialnummer: 21742357D


SolarSpar	•
ExtraLeise 39 dB(A)	•
Gerätepflege	•
Spüloptionen	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Express	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
FlexCare-Gläserhalter	4
FlexCare-Tassenauflage	1
Anzahl Maßgedecke	14
Korbgestaltung	MaxiComfort P
Sicherheit	
Waterproof-System	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Kindersicherung	•
Technische Daten	
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	805
Nischenhöhe maximal in mm	870
Nischtiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	49,2
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in cm	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	3,0
Max. Frontplattengewicht in kg	11,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf min.]	8,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf max.]	17,0
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	deutsch, english (GB), español, français (FR), italiano, nederlands, português, türkçe
Mitgeliefertes Zubehör	
1 x PowerDisk	•
Gutschein für 6 x PowerDisk	•

G 7423 SCi AutoDos E
Integrierter Geschirrspüler
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



G7000, integrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)



G7000, integrierbare G, 60cm (Skizze)