

G 7610 SCi AutoDos
Integrierter Geschirrspüler
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



- Innovatives Design und höchster Komfort – 3D-MultiFlex-Schublade
- Einfachste Kommunikation mit dem Gerät – Miele@home
- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde – QuickPowerWash
- Perfekte Ausleuchtung für leichtes Beladen – BrilliantLight



EAN: 4002516480310 / Materialnummer: 11910390 / Alte Materialnummer: 21761054D

Bauart	
Integrierte Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
Design	
Blendenfarbe	Obsidianschwarz
Blendenausführung	Geneigte Blende
Bedienungsart	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
Displayfarbe	Weiß
MultiLingua	•
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatische Dosierung mit PowerDisk	•
Türschließeilfe	ComfortClose
BrilliantLight	•
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	Display
Wahl der Displaysprache	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,4
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,54
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	54
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,29
Dauer des Eco-Programms in Minuten	230
Geräuschemissionsklasse	B
Geräuschemission in dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	•
SensorDry	•
Umluft-Turbothermic-Trocknung	•
Aktive Kondensationstrocknung	•
BrilliantGlassCare	•
Spülprogramme	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
Fein	•

G 7610 SCi AutoDos
Integrierter Geschirrspüler
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



EAN: 4002516480310 / Materialnummer: 11910390 / Alte Materialnummer: 21761054D

Hygiene	•
SolarSpar	•
ExtraLeise 39 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Ohne Oberkorb 65°C	•
Biergläser warm	•
Gerätepflege	•
Spüloptionen	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Express	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
FlexCare-Gläserhalter	4
FlexCare-Tassenauflage	1
Anzahl Maßgedecke	14
Korbgestaltung	MaxiComfort P
Sicherheit	
Waterproof-System	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Kindersicherung	•
Technische Daten	
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	805
Nischenhöhe maximal in mm	870
Niscentiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	48,2
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in cm	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	3,0
Max. Frontplattengewicht in kg	11,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf min.]	8,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf max.]	17,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst

G 7610 SCi AutoDos
Integrierter Geschirrspüler
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



EAN: 4002516480310 / Materialnummer: 11910390 / Alte Materialnummer: 21761054D

Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

deutsch, english (GB),
español, français (FR),
italiano, nederlands,
português, türkçe

Mitgeliefertes Zubehör

1 x PowerDisk

•

Gutschein für 6 x PowerDisk


•

G 7610 SCi AutoDos
Integrierter Geschirrspüler
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



G7000, integrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)



G7000, integrierbare G, 60cm (Skizze)