

B 4847 FashionMaster
Dampfbügelsystem
mit Display und zusätzlichem Steamer für beste Bügelergebnisse mit viel Komfort.



- Gleichmäßige Dampfverteilung – Miele Wabensohle
- Bügelergebnisse in Profiqualität dank 4.0 bar Dampfdruck
- Bequemer Auf-/Abbau – 1-2-Lift-System
- Beste Bügelergebnisse durch Unterstützung des aktiven Bügeltischs
- Bequemes Glätten hängender Textilien – Steamer

EAN: 4002516526476 / Materialnummer: 11977910 / Alte Materialnummer: 13484721D

Design	
Farbe Bügeleisen	anthrazit/lotosweiß
Farbe Bügeltischbezug	Brombeerrot
Display	1-zeiliges Textdisplay
Perfektes Bügelergebnis	
Wabensohle	•
Dampfdruck in bar	4,0
Dampfmenge in g/min	100
Vertikaldampf	•
Dampf ab Temperaturstufe	2
Dampfstoß	•
Dauerdampf	•
Steamer	•
Aktiver Bügeltisch (Aufblas- und Absaugfunktion)	•
Absaugfunktion	•
2. Leistungsstufe Gebläse	•
AntihaftSohle	•
Geprüfte Virus Hygiene	•
Zeitsparendes Bügeln	
Füllmenge Wassertank in l	1,25
Wassertank abnehmbar	•
Wassertank permanent nachfüllbar	•
Mehrlagig bügeln	•
Bedienkomfort	
All-in-one	•
1-2-Lift-System	•
Stufenlose Höheneinstellung mit Gasdruckfeder in mm	830-1020
Fußbodenschonende Laufrollen	•
Bügeltisch mit ComfortZone	•
Ein-/Abschaltautomatik Gebläse	•
Memory-Funktion Gebläse	•
Sprachflexibilität	•
Geführte Erstinbetriebnahme	•
Geführtes Entkalken	•
Automatische Entkalkung	•
Automatisches Spülen	•
Aufbewahrungsfach für das Bügeleisen	•
Aufbewahrungsfach für Anschlusskabel und Zubehör	•
Sicherheit	
CoolDown Funktion	•
AutoOff Funktion	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	470
Abmessungen in mm (Höhe)	970
Abmessungen in mm (Tiefe)	1480
Abmessungen in mm (Breite), zusammengeklappt	470
Abmessungen in mm (Höhe), zusammengeklappt	1280
Abmessungen in mm (Tiefe), zusammengeklappt	370
Frequenz in Hz	50-60

B 4847 FashionMaster
 Dampfbügelsystem
 mit Display und zusätzlichem Steamer für beste Bügelergebnisse mit viel Komfort.



EAN: 4002516526476 / Materialnummer: 11977910 / Alte Materialnummer: 13484721D

Mitgeliefertes Zubehör

AntihaftSohle	•
Steamer	•
Premium Bügeltischbezug	•
Dampfschlauchhalter	•
Teststreifen für Bestimmung der Wasserhärte	•
Entkalkungstabletten	•

Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,