

Complete C2 Blackpearl - SFAF5  
Bodenstaubsauger mit Beutel  
mit effizientem Motor für stromsparendes Staubsaugen.



- Höchste Saugleistung – 890 W
- Vielseitig einsetzbar – Universal-Bodendüse
- Müheloses Staubsaugen größerer Flächen durch 10 m Aktionsradius
- Komfortabel und vielseitig mit integriertem dreiteiligen Zubehör

EAN: 4002516555476 / Materialnummer: 12034710 / Alte Materialnummer: 41FAF531CE

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Bauform</b>                                  |                       |
| Bodenstaubsauger mit Staubbeutel                | •                     |
| Produktmarke                                    | Complete C2           |
| Motorvariante                                   | PowerLine             |
| Produkttyp                                      | SFAF5                 |
| Gerätefarbe                                     | Obsidianschwarz       |
| <b>Bedienkomfort</b>                            |                       |
| Elektronische Saugkraftregulierung              | 6-stufiger Drehregler |
| Ergonomischer Tragegriff                        | •                     |
| Ergonomischer Handgriff                         | •                     |
| Silence-System                                  | •                     |
| Saugrohr  | Comfort Teleskoprohr  |
| Park-System für Saugpausen                      | •                     |
| Park-System zum Abstellen                       | beidseitig            |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>             |                       |
| Nennleistungsaufnahme in W                      | 890                   |
| <b>Mobilität</b>                                |                       |
| Fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse     | •                     |
| 3-Punkt-Lenkung                                 | •                     |
| Aktionsradius in m                              | 10                    |
| Kabellänge in m                                 | 6,5                   |
| <b>Filtersystem</b>                             |                       |
| Staubsaugerbeuteltyp                            | HyClean GN            |
| Staubbeutelvolumen in l                         | 4,5                   |
| Staubbeutelwechsel-Anzeige                      | •                     |
| Ablufffilter                                    | AirClean Filter       |
| Motorschutzfilter                               | •                     |
| <b>Sicherheit</b>                               |                       |
| Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff | •                     |
| Automatische Staubbeutelpositionierung          | •                     |
| Rundum-Möbelschutzleiste                        | •                     |
| <b>Technische Daten</b>                         |                       |
| Max. Wattleistung                               | 890                   |
| Lautstärke in dB                                | 80,0                  |
| Breite in mm                                    | 487                   |
| Höhe in mm                                      | 227                   |
| Gewicht in kg                                   | 7,0                   |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                   |                       |
| Dreiteiliges Zubehör                            | integriert            |
| Polsterdüse                                     | •                     |
| Saugpinsel Kunststoffborsten                    | •                     |
| Bodendüse SBD 355-3                             | •                     |
| Filter  | AirClean Filter       |
| Reinigungsbürste                                | Nein                  |