

Complete C2 Flex - SFAF5
Bodenstaubsauger mit Beutel
mit effizientem Motor für stromsparendes Staubsaugen.



- Höchste Saugleistung – 890 W
- Vielseitig einsetzbar – Universal-Bodendüse
- Müheloses Staubsaugen größerer Flächen durch 10 m Aktionsradius
- Komfortabel und vielseitig mit integriertem dreiteiligen Zubehör
- Lange flexible Fugendüse zur Reinigung schmaler Spalten

EAN: 4002516555506 / Materialnummer: 12034770 / Alte Materialnummer: 41FAF532CE

Bauform	
Bodenstaubsauger mit Staubbeutel	•
Produktmarke	Complete C2
Motorvariante	PowerLine
Produkttyp	SFAF5
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
Bedienkomfort	
Elektronische Saugkraftregulierung	6-stufiger Drehregler
Ergonomischer Tragegriff	•
Ergonomischer Handgriff	•
Silence-System	•
Saugrohr	Comfort Teleskoprohr
Park-System für Saugpausen	•
Park-System zum Abstellen	beidseitig
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Nennleistungsaufnahme in W	890
Mobilität	
Fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse	•
3-Punkt-Lenkung	•
Aktionsradius in m	10
Kabellänge in m	6,5
Filtersystem	
Staubsaugerbeuteltyp	HyClean GN
Staubbeutelvolumen in l	4,5
Staubbeutelwechsel-Anzeige	•
Ablufffilter	AirClean Filter
Motorschutzfilter	•
Sicherheit	
Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff	•
Automatische Staubbeutelpositionierung	•
Rundum-Möbelschutzleiste	•
Technische Daten	
Wattleistung	890
Lautstärke in dB	80,0
Breite in mm	487
Höhe in mm	227
Gewicht in kg	7,0
Mitgeliefertes Zubehör	
Dreiteiliges Zubehör	integriert
Polsterdüse	•
Fugendüse extralang, flexibel SFD 20	•
Saugpinsel Kunststoffborsten	•
Bodendüse SBD 355-3	•
Filter	AirClean Filter
Reinigungsbürste	Nein