

KM 6521 FR

Herdunabhängiges Elektrokochfeld

mit 1 Koch-/Bräterzone und 1 Vario-Kochzone zum günstigen Einstiegspreis.



- Einfache Bedienung – EasySelect
- Ansprechendes Design – 614 mm breit mit umlaufendem Rahmen
- Besonders flexibel – 4 Kochzonen inkl. 1 Bräter- und 1 Vario-Zone
- Komfortabel – Ankochautomatik für jede Kochzone
- Sicher – dreistufige Restwärmeanzeige für jede Kochzone

EAN: 4002516573777 / Materialnummer: 12048010 / Alte Materialnummer: 26652110D

Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 120 / Ø 210
Max. Leistung in W	1200/2200
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 145
Max. Leistung in W	1200
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten rechts
Art	Koch-/Bräterzone
Größe in mm	Ø 170 / 170x265
Max. Leistung in W	1500/2400
4. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne rechts
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 160
Max. Leistung in W	1500
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten	EasySelect
Kochzonenerweiterung	•
Anzeigefarbe	Gelb
Ankochautomatik	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Abschaltautomatik	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Kurzzeitwecker	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmennutzung	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Überhitzungsschutz	•

KM 6521 FR

Herdunabhängiges Elektrokochfeld

mit 1 Koch-/Bräterzone und 1 Vario-Kochzone zum günstigen Einstiegspreis.



EAN: 4002516573777 / Materialnummer: 12048010 / Alte Materialnummer: 26652110D

Restwärmearzeige

•

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T) in mm 43 x 614 x 514

Abmessungen in mm (Breite) 614

Abmessungen in mm (Höhe) 43

Abmessungen in mm (Tiefe) 514

Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau 600

Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau 500

Gewicht in kg 9

Gesamtanschlusswert in kW 7,30

Länge der elektrischen Zuleitung in m 1,4

Spannung in V 230

Frequenz in Hz 50-60

Mitgeliefertes Zubehör

Glasschaber

•


Anschlusskabel

Ja

KM 6521 FR

Herdunabhängiges Elektrokochfeld

mit 1 Koch-/Bräterzone und 1 Vario-Kochzone zum günstigen Einstiegspreis.



KM 6540 FR, KM 6521 FR (Skizze)

1) Vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung,
Einbauhöhe = 43 mm Netzanschlussleitung L = 1440 mm