

CM 5315 Active Stand-Kaffeefullautomat mit OneTouch for Two-Zubereitung für höchsten Kaffeegenuss.



- Zeitgleiche Zubereitung per Knopfdruck – OneTouch for Two
- Perfekte Ergebnisse und intensives Kaffeearoma – AromaticSystem
- Cremiger Milchschaum für vielfältige Kaffeespezialitäten
- Komfortable Reinigung für Pflege und Erhalt – Reinigungsprogramme
- Komfortabel bewirten – Für größere Mengen – Kannenfunktion

EAN: 4002516599234 / Materialnummer: 12134650 / Alte Materialnummer: 29531510D

Bauform und Design

Gerätefarbe Graphitgrau

Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, niederlands, norsk, polski, portuguese, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,
 ? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ?
 ? ? , ? ? ? ? , ? ? ?

Bauform und Design

Stand-Kaffeefullautomat mit Bohnensystem

•

Genussvorteile

AromaticSystem

•

OneTouch Zubereitung

•

OneTouch for Two Zubereitung

•

Aromaschonendes Kegelmahlwerk

•

Mahlgrad einstellbar

•

Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich

•

Mahlmenge programmierbar

•

Wassermenge programmierbar

•

Wassertemperatur programmierbar

•

Milchmenge programmierbar

•

Milchschaummenge programmierbar

•

Vorbrühen programmierbar

•

Bedienkomfort

Display

DirectSensor

MultiLingua

•

Anzahl Bohnensorten

1

Anzahl Bohnenbehälter

1

Fassungsvermögen Bohnenbehälter A in g

200

Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g

200

Fassungsvermögen Wassertank in l

1,3

Fassungsvermögen Restbehälter in Stück

7

Fassungsvermögen Abtropfschale in l

0,8

Leicht zugängliche Versorgungsbehälter

•

Stand-by-Zeit programmierbar

•

Individuelle Einstellungen

•

Getränkespezialitäten

Wählbare Getränkemengen in ml

20-300

Ristretto einfach

•

Ristretto doppelt

•

Espresso einfach

•

Espresso doppelt

•

Kaffee einfach

•

Kaffee doppelt

•

CM 5315 Active
Stand-Kaffeefullautomat
mit OneTouch for Two-Zubereitung für höchsten Kaffeegenuss.



EAN: 4002516599234 / Materialnummer: 12134650 / Alte Materialnummer: 29531510D

Kaffee lang einfach	•
Kaffee lang doppelt	•
Cappuccino einfach	•
Cappuccino doppelt	•
Latte Macchiato einfach	•
Latte Macchiato doppelt	•
Heiße Milch einfach	•
Heiße Milch doppelt	•
Milchschaum einfach	•
Milchschaum doppelt	•
Caffè Latte einfach	•
Caffè Latte doppelt	•
Kaffeekanne	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	•
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,3
Pflegekomfort	
Manuelle Entkalkung	•
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	•
Komfortable Reinigungsprogramme	•
Automatische Spülfunktion	•
ComfortClean	•
Entnehmbare Milchleitung	•
Entnehmbare Brüheinheit	•
Wasserhärte einstellbar	•
Sicherheit	
Inbetriebnahmesperre	•
Technische Daten	
Höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	13,5
Höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0
Gerätebreite in mm	241
Gerätehöhe in mm	360
Gerätetiefe in mm	460
Gesamtanschlusswert in kW	1,45
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,0
Mitgeliefertes Zubehör	
Entkalkungstabletten	•
Reinigungstabletten	•
Kurz-Gebrauchsanweisung an Geräterückseite	•
Miele Kaffee 250g	•