

G 5740 SCi SL

Integrierter Geschirrspüler 45cm

für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.



- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde – QuickPowerWash
- Zusätzlich bis zu 50 % Strom sparen – Warmwasseranschluss
- Alles restlos trocken – AutoOpen-Trocknung
- Besonders leichtes Türöffnen und -schließen – ComfortClose
- Flexibel und sicher platziert – ExtraComfort Korbgestaltung



EAN: 4002516604457 / Materialnummer: 12142750 / Alte Materialnummer: 21574057D

Bauart	
Integrierte Geschirrspüler	•
45er Geschirrspüler	•
Design	
Blendenfarbe	Edelstahl CleanSteel
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
Displayfarbe	Weiß
MultiLingua	•
Komfort	
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	C
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	7,9
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,55
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	55
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,29
Dauer des Eco-Programms in Minuten	210
Geräuschemissionsklasse	B
Geräuschemission in dB(A)	44
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	•
SensorDry	•
Umluft-Turbothermic-Trocknung	•
Aktive Kondensationstrocknung	•
BrilliantGlassCare	•
Spülprogramme	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
Fein	•
ExtraLeise 40 dB(A)	•
Gerätepflege	•
Spüloptionen	
Kurz	•
IntenseZone	•

G 5740 SCi SL

Integrierter Geschirrspüler 45cm

für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.




EAN: 4002516604457 / Materialnummer: 12142750 / Alte Materialnummer: 21574057D

Express	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	MultiFlex-Schublade 45er
Anzahl Maßgedecke	9
Korbgestaltung	ExtraComfort 45 cm
Sicherheit	
Waterproof-System	•
Kindersicherung	•
Technische Daten	
Nischenbreite minimal in mm	450
Nischenbreite maximal in mm	450
Nischenhöhe minimal in mm	805
Nischenhöhe maximal in mm	870
Niscentiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	448
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	41,4
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in cm	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	2,0
Max. Frontplattengewicht in kg	8,0
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	deutsch, english, español, français, italiano, niederlands, português, türkçe
Mitgeliefertes Zubehör	
1 x Packung UltraTabs (20 Stück)	•
Gutschein 1 x Packung UltraTabs (20 Stück) oder 9 Packungen zu einem Sonderpreis	•

G 5740 SCi SL


Integrierter Geschirrspüler 45cm

für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.



G7000, integrierbare G, 45cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761),



G7000, integrierbare G, 45cm (Skizze)