

Triflex HX2 Flash
 Akku-Staubsauger
 Triflex HX2 mit 3in1-Design für außergewöhnliche Flexibilität



- Bis zu 60 Minuten Laufzeit* mit einer Ladung
- Mit automatischer Bodenerkennung für mühelose Handhabung
- 99,999%** Staubrückhaltevermögen durch HEPA** Filter
- Stärkster Miele Staubsauger***
- Patentiertes**** 3in1-Design für eine vielseitige Reinigung

* Gilt für Leistungsstufe 1 ohne angeschlossene Elektrobürste Multi Floor XXL

** 99,999% according to IEC 62885-4:2020 / HEPA according to EN 1822-1:2019

*** Reinigungsleistung verglichen mit einem Miele Bodenstaubsauger Complete C3 (SGEF3) mit Turbobürste STB 305-3 (Staubaufnahme von Teppich und Hartboden mit Ritze, Faseraufnahme von Teppich). Nach IEC62885-2.

**** Patent: DE 10 2016 105 475 B4

EAN: 4002516624332 / Materialnummer: 12181440 / Alte Materialnummer: 41OML501EU1

Bauform	
Akku-Staubsauger	•
Produktmarke	Triflex HX2
Produkttyp	SOML5
Gerätefarbe	Lotosweiß
Reinigung	
Vortex-Technologie	•
Elektrobürste Multi Floor XXL SEB 435 mit BrilliantLight	•
Bedienkomfort	
Elektronische Saugkraftregulierung	3-stufiger Schieberegler
Austauschbarer Li-Ion Akku	•
3 in 1 - Funktion	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Nennleistungsaufnahme in W	192
Filtersystem	
ComfortClean	•
Abluftfilter	HEPA Lifetime Filter
Staubbehältervolumen in l	0,5
Technische Daten	
Akkutyp	Li-Ion
Nennkapazität Akku in mAh	2500
Lautstärke in dB	77,0
Breite in mm	260
Höhe in mm	1297
Gewicht in kg	3,6
Volt	25,2
Laufzeit MIN-Stufe PowerUnit solo	60
Laufzeit MIN-Stufe mit Elektrozubehör	30
Laufzeit MAX-Stufe mit Elektrozubehör	14
Flächenleistung in m ²	125
Ladezeit in Min.	240
Mitgeliefertes Zubehör	
Dreiteiliges Zubehör	integriert Wandhalterung
Fugendüse	•
Saugpinsel Kunststoffborsten	•
Polsterdüse XXL SPD 20	•
Elektrobürste Multi Floor XXL SEB 435 mit BrilliantLight	•
Reinigungsbürste	Nein
Wandhalterung	•
Netzteil	•
Carpet Care Tool	•