

H 7440 BMX 125 Gala Ed

Griffloser Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

im perfekt kombinierbaren Design mit Automatikprogrammen u. Kombi-Betriebsarten.



- Großes Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor
- Leichte Reinigung – Garraum mit PerfectClean und Leinenstruktur
- Gleichmäßigere und schnellere Ergebnisse – Quick & Gentle
- Per WLAN vernetzbares Gerät – Miele@home
- Mit einem Tastendruck zum Ziel – Quick-MW und Popcornaste

EAN: 4002516684565 / Materialnummer: 12305070 / Alte Materialnummer: 22744086D

Jubiläumsaktion	
Jubiläumsmodelle 125	•
125 Gala Edition	•
Bauform	
Gerätefarbe	Obsidianschwarz matt
Bauform und Design	
Einbau-Backofen mit Mikrowelle	•
ArtLine	•
Grifflos	•
Genussvorteile	
Quick & Gentle	•
Schnellaufheizen	•
Vorheizen	•
Warmhalten	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Bratautomatik	•
Eco-Heißluft	•
Grill	•
Heißluft Plus	•
Mikrowelle	•
Mikrowelle mit Bratautomatik	•
Mikrowelle mit Grill	•
Mikrowelle mit Heißluft Plus	•
Mikrowelle mit Umluftgrill	•
Umluftgrill	•
Spezialanwendungen	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Popcorn-Funktion	•
Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Vorschlag Mikrowellenleistung	•
Quick-Mikrowelle	•
Eigene Programme	•

H 7440 BMX 125 Gala Ed

Griffloser Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

im perfekt kombinierbaren Design mit Automatikprogrammen u. Kombi-Betriebsarten.



EAN: 4002516684565 / Materialnummer: 12305070 / Alte Materialnummer: 22744086D

Individuelle Einstellungen	•
3 in 1	Backofen, Mikrowelle, Backofen + Mikrowelle
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Automatische Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Pflegekomfort	
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass Tür	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	43
Anzahl der Einschubebenen	3
Anzahl der Einschubebenen Garraum 1	3
Anzahl der Einschubebenen Garraum 2	3
Garraumbeleuchtung	1 LED-Spot
Temperaturen in °C	30–250
Temperaturen min. in °C	30
Temperaturen max. in °C	250
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	450
Nischenhöhe max. in mm	452
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	456
Gerätetiefe in mm	562
Gewicht in kg	36,0
Gesamtanschlusswert in kW	2,70
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,00
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst

H 7440 BMX 125 Gala Ed

Griffloser Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

im perfekt kombinierbaren Design mit Automatikprogrammen u. Kombi-Betriebsarten.



EAN: 4002516684565 / Materialnummer: 12305070 / Alte Materialnummer: 22744086D

Mitgeliefertes Zubehör

Back- und Bratrost mit PerfectClean

1

Glasschale

1

Verfügbare Displaysprachen


Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


H 7440 BMX 125 Gala Ed

Griffloser Kompakt-Backofen mit Mikrowelle


im perfekt kombinierbaren Design mit Automatikprogrammen u. Kombi-Betriebsarten.



Seitenansicht H7000 BM, Skizze
22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl




Einbau H7000 BM, Skizze




Einbau H7000 BM Unterbau, Skizze


Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.




Installation H7000 BM, Skizze
1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²




H226x-1 B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6x6B/BP/BPX, Skizze



Seitenansicht H7000 BM Unterbau, Skizze
22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl



H2xxx-1 B/BP/E/EP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze
22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl



H2xxx-1 B/BP/E/EP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze
1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²