

KFN 4795 CD

Stand-Kühl-Gefrierkombination

mit DailyFresh, NoFrost, DynaCool und einem Plus an Komfort.



- Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit – DailyFresh
- Keine Vereisung des Gefrierortes – nie mehr abtauen dank NoFrost
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool
- Optimale Kühlung dank zwei getrennter Luftkreisläufe – DuplexCool
- Gedämpftes Schließen der Tür durch SoftClose



EAN: 4002516701149 / Materialnummer: 12335920 / Alte Materialnummer: 38479534EU1

| | |
|--|---------------------|
| Gerätekategorie | |
| Kühl-Gefrierkombination | • |
| Bauform | |
| Standgerät | • |
| Türanschlag | rechts |
| Türanschlag wechselbar | • |
| Design | |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Frontfarbe | Weiß |
| Beleuchtung Kühlzone | LED |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Frischesystem | DailyFresh |
| ComfortClean | • |
| DynaCool | • |
| NoFrost | • |
| DuplexCool | • |
| XL Innenraum | • |
| VarioRoom | • |
| SoftClose | • |
| Türöffnungshilfe | EasyOpen-Hebelgriff |
| Steuerung | |
| Bedienkonzept | SensorTouch |
| Kühlteil abschaltbar | Ja |
| Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone | Ja |
| SuperKühlen | • |
| SuperFrost | • |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Sabbatmodus | • |
| Party-Modus | • |
| Holiday-Modus | • |
| Kühlgerät/-zone | |
| Anzahl der Abstellflächen | 5 |
| davon teilbar (FlexiBoard) | 1 |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | • |
| Anzahl Frischeschubladen | 1 |
| Trockene Rückwand | - |
| Anzahl Innentürabsteller für Konserven | 3 |
| Innentürabsteller für Flaschen | 1 |
| Innentürabsteller | 4 |
| Gefriergerät/-zone | |
| Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A – G) | C |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 162,00 |
| Energieverbrauch in 24 h in kWh | 0,46 |
| Sicherheit | |
| Verriegelungsfunktion | • |
| Akustischer Türalarm | • |
| Akustischer Temperaturalarm Gefrierfach | • |


KFN 4795 CD
 Stand-Kühl-Gefrierkombination
 mit DailyFresh, NoFrost, DynaCool und einem Plus an Komfort.



EAN: 4002516701149 / Materialnummer: 12335920 / Alte Materialnummer: 38479534EU1


| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Akustischer Temperaturalarm | • |
| Optischer Türalarm | • |
| Optischer Temperaturalarm | • |
| Netzausfallanzeige Gefrierteil | • |
| Technische Daten | |
| Gerätebreite in mm | 597 |
| Gerätehöhe in mm | 2015 |
| Gerätetiefe in mm | 675 |
| Gewicht in kg | 77,7 |
| Klimaklasse | SN-T |
| Kühlzone in l | 268 |
| 4-Sterne-Gefrierzone in l | 103 |
| Gesamtnutzinhalt in l | 371 |
| Lagerzeit bei Störung in h | 20 |
| Gefriervermögen in kg/24h | 10,00 |
| Luftschallemissionsklasse (A-D) | B |
| Luftschallemissionen in dB(A) re1pW | 35 |
| Stromaufnahme in Milliampere (mA) | 1400 |
| Spannung in V | 220-240 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Frequenz in Hz | 50-60 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2,0 |
| Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Eierablage | • |
| Eiswürfelschale | • |

KFN 4795 CD
 Stand-Kühl-Gefrierkombination
 mit DailyFresh, NoFrost, DynaCool und einem Plus an Komfort.




KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795AD, KFN4795CD, KFN4795BD, Aufstellskizze (*Fußnote) (Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



KFN4777CD, KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, Draufsicht (*Fußnote) (Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



KFN4797DD, KFN4795AD, KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, KFN4797CD, Installation (*Fußnote) (Skizze)

*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2000 mm