

G 7210 SC

Stand-Geschirrspüler

mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort.



- Höchste Energieeffizienzklasse A – Sie sparen Energie und schonen die Umwelt
- Alles restlos trocken – Die Miele AutoOpen-Trocknung
- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde – QuickPowerWash
- Frischwasserspüler – ab ?? Wasserverbrauch im Automatic Programm
- Komfortabel, gute Ergebnisse und optimal für Ihren Alltag – ExtraComfort Körbe



EAN: 4002516702221 / Materialnummer: 12337990 / Alte Materialnummer: 21721016D

Bauart	
Stand-Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
Design	
Blendenfarbe	Brillantweiß
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahl-Tasten
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
Displayfarbe	Weiß
MultiLingua	•
Komfort	
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	Display
Wahl der Displaysprache	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,4
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,54
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	54
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,29
Dauer des Eco-Programms in Minuten	230
Anzahl Maßgedecke	14
Geräuschemissionsklasse	B
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	•
AutoOpen-Trocknung	•
SensorDry	•
Aktive Kondensationstrocknung	•
BrilliantGlassCare	•
Spülprogramme	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45°C	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55°C	•

G 7210 SC

Stand-Geschirrspüler

mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort.




EAN: 4002516702221 / Materialnummer: 12337990 / Alte Materialnummer: 21721016D

Fein	•
ExtraLeise 39 dB(A)	•
Gerätepflege	•
Salz ausspülen	•
Spüloptionen	
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
FlexCare-Gläserhalter	2
FlexCare-Tassenauflage	1
Korbgestaltung	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
Sicherheit	
Waterproof-System	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Kindersicherung	•
Technische Daten	
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	845
Nischenhöhe maximal in mm	880
Niscentiefe in mm	600
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	845
Gerätetiefe in mm	600
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	119,5
Nettogewicht in kg	56,0
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in cm	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Mitgeliefertes Zubehör	
Gutschein 1 x Packung UltraTabs (20 Stück) oder 3 Packungen (je 60 Stück) zu einem Sonderpreis	•
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	deutsch, english, español, français, italiano, niederlands, português, türkçe

G 7210 SC

Stand-Geschirrspüler

mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort.



G7000, 60cm, Standgeräte, Maßskizze, (Skizze)