

## G 7210 SCU

Unterbau-Geschirrspüler  
mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort.



- Sparen Sie bis zu 50% Strom mit Hilfe des Miele-Warmwasseranschlusses
- Alles restlos trocken – Die Miele AutoOpen-Trocknung
- Frischwasserspüler – ab 6.0 l Wasserverbrauch im Automatic Programm
- Besonders leichtes Türöffnen und -schließen – ComfortClose
- Komfortabel, gute Ergebnisse und optimal für Ihren Alltag – ExtraComfort Körbe



EAN: 4002516702252 / Materialnummer: 12338020 / Alte Materialnummer: 21721037D

<b>Bauart</b>	
Unterbau-Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
<b>Design</b>	
Blendenfarbe	Edelstahl CleanSteel
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
Displayfarbe	Weiß
MultiLingua	•
<b>Komfort</b>	
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	Display
Wahl der Displaysprache	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,4
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,54
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	54
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,29
Dauer des Eco-Programms in Minuten	230
Geräuschemissionsklasse	B
Geräuschemission in dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
<b>Ergebnisqualität</b>	
Frischwasserspüler	•
AutoOpen-Trocknung	•
SensorDry	•
Umluft-Turbothermic-Trocknung	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Spülprogramme</b>	
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45°C	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55°C	•
Fein	•
QuickPowerWash	•
ExtraLeise 39 dB(A)	•

G 7210 SCU  
 Unterbau-Geschirrspüler  
 mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort.



EAN: 4002516702252 / Materialnummer: 12338020 / Alte Materialnummer: 21721037D

Gerätepflege	•
Salz ausspülen	•
<b>Spüloptionen</b>	
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
<b>Korbgestaltung</b>	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
FlexCare-Gläserhalter	2
FlexCare-Tassenauflage	1
Korbgestaltung	ExtraComfort
Anzahl Maßgedecke	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
<b>Sicherheit</b>	
Waterproof-System	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Kindersicherung	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	805
Nischenhöhe maximal in mm	870
Nischtiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	48,5
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in cm	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
<b>Verfügbare Displaysprachen</b>	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	deutsch, english (GB), español, français (FR), italiano, nederlands, português, türkçe
<b>Mitteliefertes Zubehör</b>	
1 x Packung UltraTabs (20 Stück)	•
Gutschein 1 x Packung UltraTabs (20 Stück) oder 3 Packungen (je 60 Stück) zu einem Sonderpreis	•

G 7210 SCU  
Unterbau-Geschirrspüler  
mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort.



G7000, unterbau, Einbauskizze, 60cm (Skizze)

1) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe –  
1 (Material-Nr. 6.394.761)