

G 7233 SCU E

Unterbau-Geschirrspüler
mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort.



- Höchste Energieeffizienzklasse A – Sie sparen Energie und schonen die Umwelt
- Alles restlos trocken – Die Miele AutoOpen-Trocknung
- Extrem niedriger Geräuschwert von nur 43 dB(a) dB (A)
- Frischwasserspüler – ab 6.0 l Wasserverbrauch im Automatic Programm
- Höchste Flexibilität und Premium-Korbgestaltung – MaxiComfort Körbe



EAN: 4002516702337 / Materialnummer: 12338110 / Alte Materialnummer: 21723337D

Bauart	
Unterbau-Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
Design	
Blendenfarbe	Edelstahl CleanSteel
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahl-Tasten
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
Displayfarbe	Weiß
MultiLingua	•
Komfort	
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	Display
Wahl der Displaysprache	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,4
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,54
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	54
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,29
Dauer des Eco-Programms in Minuten	230
Anzahl Maßgedecke	14
Geräuschemissionsklasse	B
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	•
AutoOpen-Trocknung	•
SensorDry	•
Aktive Kondensationstrocknung	•
BrilliantGlassCare	•
Spülprogramme	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45°C	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55°C	•

G 7233 SCU E

Unterbau-Geschirrspüler

mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort.



EAN: 4002516702337 / Materialnummer: 12338110 / Alte Materialnummer: 21723337D

Fein	•
ExtraLeise 39 dB(A)	•
Gerätepflege	•
Salz ausspülen	•
Spüloptionen	
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
FlexCare-Gläserhalter	2
FlexCare-Tassenauflage	1
Korbgestaltung	MaxiComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
StrawClean	•
Sicherheit	
Waterproof-System	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Kindersicherung	•
Technische Daten	
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	805
Nischenhöhe maximal in mm	870
Niscentiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	48,5
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in cm	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Mitgeliefertes Zubehör	
Gutschein 1 x Packung UltraTabs (20 Stück) oder 3 Packungen (je 60 Stück) zu einem Sonderpreis	•
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	deutsch, english (GB), español, français (FR), italiano, niederlands, português, türkçe

G 7233 SCU E


Unterbau-Geschirrspüler

mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort.

G 7233 SCU E

Unterbau-Geschirrspüler

mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort.



G7000, integrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)