

G 7600 SCU AutoDos  
Unterbau-Geschirrspüler  
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



- Höchste Energieeffizienzklasse A – Sie sparen Energie und schonen die Umwelt
- Mehr Informationsmöglichkeiten und moderne Hausgerätevernetzung – Miele@home
- Extrem niedriger Geräuschwert von nur 42 dB(a) dB (A)
- Frischwasserspüler – ab 6.0 l Wasserverbrauch im Automatic Programm
- Komfortabel, gute Ergebnisse und optimal für Ihren Alltag – ExtraComfort Körbe



EAN: 4002516702535 / Materialnummer: 12338390 / Alte Materialnummer: 21760037D

| Bauart                                                                         |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Unterbau-Geschirrspüler                                                        | •                                                 |
| 60er Geschirrspüler                                                            | •                                                 |
| Design                                                                         |                                                   |
| Blendefarbe                                                                    | Edelstahl CleanSteel                              |
| Blendenausführung                                                              | Gerade Blende                                     |
| Bedienungsart                                                                  | Softkeys                                          |
| Display                                                                        | 1-zeiliges Display mit Klartext                   |
| Displayfarbe                                                                   | Weiß                                              |
| MultiLingua                                                                    | •                                                 |
| Komfort                                                                        |                                                   |
| Vernetzung mit Miele@home                                                      | •                                                 |
| Automatische Dosierung mit PowerDisk                                           | •                                                 |
| Türschließhilfe                                                                | ComfortClose                                      |
| Restzeitanzeige                                                                | •                                                 |
| Startvorwahl bis zu 24 h                                                       | •                                                 |
| Funktionskontrolle                                                             | akustische Lautstärkeregelung, akustisch, Display |
| Wahl der Displaysprache                                                        | •                                                 |
| Effizienz und Nachhaltigkeit                                                   |                                                   |
| Energieeffizienzklasse (A-G)                                                   | A                                                 |
| Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab                                  | 6,0                                               |
| Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)      | 8,4                                               |
| Stromverbrauch im Programm ECO in kWh                                          | 0,54                                              |
| Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen) | 54                                                |
| Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh                      | 0,29                                              |
| Dauer des Eco-Programms in Minuten                                             | 230                                               |
| Leistungsaufnahme bei Zeitvorwahl in W                                         | 0,90                                              |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W                                          | 0,30                                              |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand in W                                 | 0,30                                              |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W                      | 0,90                                              |
| Anzahl Maßgedecke                                                              | 14                                                |
| Geräuschemissionsklasse                                                        | B                                                 |
| FlexiTimer mit EcoStart                                                        | •                                                 |
| EcoFeedback                                                                    | •                                                 |
| EcoPower Technology                                                            | •                                                 |
| Geprüfte Hygiene                                                               | •                                                 |
| Warmwasseranschluss                                                            | •                                                 |
| Halbe Beladung                                                                 | •                                                 |
| Ergebnisqualität                                                               |                                                   |
| Frischwasserspüler                                                             | •                                                 |
| AutoOpen-Trocknung                                                             | •                                                 |
| SensorDry                                                                      | •                                                 |

## G 7600 SCU AutoDos

### Unterbau-Geschirrspüler

mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



EAN: 4002516702535 / Materialnummer: 12338390 / Alte Materialnummer: 21760037D

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Aktive Kondensationstrocknung        | •                      |
| BrilliantGlassCare                   | •                      |
| <b>Spülprogramme</b>                 |                        |
| QuickPowerWash                       | •                      |
| ECO                                  | •                      |
| Automatic                            | •                      |
| ComfortWash 45°C                     | •                      |
| Intensiv 75°C                        | •                      |
| PowerWash                            | •                      |
| ComfortWash+ 55°C                    | •                      |
| Fein                                 | •                      |
| Hygiene                              | •                      |
| SolarSpar                            | •                      |
| ExtraLeise 37 dB(A)                  | •                      |
| Gerätepflege                         | •                      |
| Salz ausspülen                       | •                      |
| <b>Spüloptionen</b>                  |                        |
| AutoDos                              | •                      |
| BottleClean                          | •                      |
| Quick                                | •                      |
| IntenseZone                          | •                      |
| Extra sauber                         | •                      |
| Extra trocken                        | •                      |
| <b>Korbgestaltung</b>                |                        |
| Besteckunterbringung                 | 3D-MultiFlex-Schublade |
| FlexCare-Gläserhalter                | 2                      |
| FlexCare-Tassenauflage               | 1                      |
| Korbgestaltung                       | ExtraComfort           |
| MultiClip                            | •                      |
| FlexCare Glass & Bottle              | •                      |
| XL Assist                            | •                      |
| <b>Sicherheit</b>                    |                        |
| Waterproof-System                    | •                      |
| Sieb-Kontrollanzeige                 | •                      |
| Kindersicherung                      | •                      |
| <b>Technische Daten</b>              |                        |
| Nischenbreite minimal in mm          | 600                    |
| Nischenbreite maximal in mm          | 600                    |
| Nischenhöhe minimal in mm            | 805                    |
| Nischenhöhe maximal in mm            | 870                    |
| Nischentiefe in mm                   | 570                    |
| Gerätebreite in mm                   | 598                    |
| Gerätehöhe in mm                     | 805                    |
| Gerätetiefe in mm                    | 570                    |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm | 116,5                  |
| Nettogewicht in kg                   | 49,5                   |
| Gesamtanschlusswert in kW            | 2,00                   |
| Spannung in V                        | 230                    |
| Absicherung in A                     | 10                     |

## G 7600 SCU AutoDos

### Unterbau-Geschirrspüler

mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



EAN: 4002516702535 / Materialnummer: 12338390 / Alte Materialnummer: 21760037D

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Phasenanzahl                          | 1    |
| Elektrische Frequenz Standard         | 50   |
| Länge Wasserzulaufschlauch in cm      | 1,50 |
| Länge Wasserablaufschlauch in cm      | 1,50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,70 |

#### Mitgeliefertes Zubehör

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1 x PowerDisk               | • |
| Gutschein für 6 x PowerDisk | • |


#### Verfügbare Displaysprachen

|                                              |                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua | deutsch, english (GB),<br>español, français (FR),<br>italiano, nederlands,<br>português, türkçe |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

G 7600 SCU AutoDos

Unterbau-Geschirrspüler

mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



G7000, unterbau, Einbauskizze, 60cm (Skizze)

1) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz  
Sockelhöhe – 1 (Material-Nr. 6.394.761)