

G 7605 SCi XXL AutoDos  
Integrierter Geschirrspüler XXL  
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



- Innovatives Design und höchster Komfort – 3D-MultiFlex-Schublade
- Einfachste Kommunikation mit dem Gerät – Miele@home
- Extrem niedriger Geräuschwert von nur 42 dB(a) dB (A)
- Frischwasserspüler – ab 6.0 l im Automatic Programm
- Flexibel und sicher platziert – ExtraComfort Korbgestaltung



EAN: 4002516702566 / Materialnummer: 12338420 / Alte Materialnummer: 21760557D

| <b>Bauart</b>  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Integrierte Geschirrspüler   | •                               |
| 60er Geschirrspüler  | •                               |
| XXL-Geschirrspüler   | •                               |
| <b>Design</b>  |                                 |
| Blendenfarbe   | Edelstahl CleanSteel            |
| Blendenausführung  | Gerade Blende                   |
| Bedienungsart  | Programmähltaste                |
| Display  | 1-zeiliges Display mit Klartext |
| Displayfarbe   | Weiß                            |
| MultiLingua  | •                               |
| <b>Komfort</b>   |                                 |
| Vernetzung mit Miele@home  | •                               |
| Automatische Dosierung mit PowerDisk   | •                               |
| Türschließhilfe  | ComfortClose                    |
| Restzeitanzeige  | •                               |
| Startvorwahl bis zu 24 h   | •                               |
| Funktionskontrolle   | Display                         |
| Wahl der Displaysprache  | •                               |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>  |                                 |
| Energieeffizienzklasse (A-G)   | A                               |
| Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab                                  | 6,0                             |
| Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)      | 8,4                             |
| Stromverbrauch im Programm ECO in kWh  | 0,54                            |
| Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen) | 54                              |
| Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh                      | 0,29                            |
| Dauer des Eco-Programms in Minuten   | 230                             |
| Geräuschemissionsklasse  | B                               |
| Geräuschemission in dB(A)  | 42                              |
| EcoFeedback  | •                               |
| EcoPower Technology  | •                               |
| Geprüfte Hygiene   | •                               |
| Warmwasseranschluss  | •                               |
| Halbe Beladung   | •                               |
| <b>Ergebnisqualität</b>  |                                 |
| Frischwasserspüler   | •                               |
| SensorDry  | •                               |
| Umluft-Turbothermic-Trocknung  | •                               |
| Aktive Kondensationstrocknung  | •                               |
| BrilliantGlassCare   | •                               |
| <b>Spülprogramme</b>   |                                 |
| QuickPowerWash   | •                               |
| ECO  | •                               |
| Automatic  | •                               |
| Intensiv 75°C  | •                               |
| PowerWash  | •                               |
| Fein   | •                               |

G 7605 SCi XXL AutoDos  
Integrierter Geschirrspüler XXL  
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.




EAN: 4002516702566 / Materialnummer: 12338420 / Alte Materialnummer: 21760557D

|  |   |
|--|---|
| Hygiene                                      | •   |
| SolarSpar                                    | •   |
| ExtraLeise 37 dB(A)                          | •   |
| Gerätepflege                                 | •   |
| <b>Spüloptionen</b>                          |   |
| AutoDos                                      | •   |
| Express                                      | •   |
| Extra sauber                                 | •   |
| Extra trocken                                | •   |
| <b>Korbgestaltung</b>                        |   |
| Besteckunterbringung                         | 3D-MultiFlex-Schublade  |
| FlexCare-Gläserhalter                        | 2   |
| FlexCare-Tassenauflage                       | 1   |
| FlexCare Glas & Bottle                       | •   |
| Korbgestaltung                               | ExtraComfort  |
| Anzahl Maßgedecke                            | 14  |
| MultiClip                                    | •   |
| <b>Sicherheit</b>                            |   |
| Waterproof-System                            | •   |
| Sieb-Kontrollanzeige                         | •   |
| Kindersicherung                              | •   |
| <b>Technische Daten</b>                      |   |
| Nischenbreite minimal in mm                  | 600   |
| Nischenbreite maximal in mm                  | 600   |
| Nischenhöhe minimal in mm                    | 845   |
| Nischenhöhe maximal in mm                    | 910   |
| Niscentiefe in mm                            | 570   |
| Gerätebreite in mm                           | 598   |
| Gerätehöhe in mm                             | 845   |
| Gerätetiefe in mm                            | 570   |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm         | 120,5   |
| Nettogewicht in kg                           | 50,2  |
| Gesamtanschlusswert in kW                    | 2,00  |
| Spannung in V                                | 230   |
| Absicherung in A                             | 10  |
| Phasenanzahl                                 | 1   |
| Elektrische Frequenz Standard                | 50  |
| Länge Wasserzulaufschlauch in cm             | 1,50  |
| Länge Wasserablaufschlauch in cm             | 1,50  |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m        | 1,70  |
| Min. Frontplattengewicht in kg               | 3,0   |
| Max. Frontplattengewicht in kg               | 11,0  |
| [über Kundendienst nachrüstbar auf min.]     | 6,0   |
| [über Kundendienst nachrüstbar auf max.]     | 15,0  |
| <b>Verfügbare Displaysprachen</b>            |   |
| Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua | deutsch, english (GB),<br>español, français (FR),<br>italiano, nederlands,<br>português, türkçe |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                |   |
| 1 x PowerDisk                                | •   |
| Gutschein für 6 x PowerDisk                  | •   |

G 7605 SCi XXL AutoDos  
Integrierter Geschirrspüler XXL  
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.

G 7605 SCi XXL AutoDos  
Integrierter Geschirrspüler XXL  
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



G7000 XXL, integrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761),