

G 7797 SCVi XXL AD 125 Gala Ed.  
 Vollintegrierter Geschirrspüler XXL  
 mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



- Innovatives Design und höchster Komfort – 3D-MultiFlex-Schublade
- Einfachste Kommunikation mit dem Gerät – Miele@home
- Automatische Türöffnung bei 2maligem Klopfen – Knock2open
- Perfekte Ausleuchtung für leichtes Beladen – BrilliantLight
- Echte Favoriten dürfen auffallen: Unsere beste Korbausstattung – Sonderedition



EAN: 4002516714255 / Materialnummer: 12374930 / Alte Materialnummer: 21779762D

<b>Jubiläumsaktion</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Jubiläumsaktion</b>	
Jubiläumsmodelle 125	•
<b>Bauart</b>	
Vollintegrierte Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
XXL-Geschirrspüler	•
<b>Design</b>	
Blendenfarbe	Obsidianschwarz
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
Displayfarbe	Weiß
Multilingua	•
<b>Komfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatische Dosierung mit PowerDisk	•
Knock2open	•
Türschließhilfe	AutoClose
BrilliantLight	•
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Wahl der Displaysprache	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,4
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,54
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	54
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,29
Dauer des Eco-Programms in Minuten	230
Geräuschemissionsklasse	B
Geräuschemission in dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
<b>Ergebnisqualität</b>	
Frischwasserspüler	•
SensorDry	•
Umluft-Turbothermic-Trocknung	•
Aktive Kondensationstrocknung	•
BrilliantGlassCare	•

G 7797 SCVi XXL AD 125 Gala Ed.  
 Vollintegrierter Geschirrspüler XXL  
 mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



EAN: 4002516714255 / Materialnummer: 12374930 / Alte Materialnummer: 21779762D

<b>Spülprogramme</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
Fein	•
Hygiene	•
SolarSpar	•
ExtraLeise 37 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Ohne Oberkorb 65°C	•
Gerätepflege	•
<b>Spüloptionen</b>	
AutoDos	•
Express	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
<b>Korbgestaltung</b>	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
FlexCare-Gläserhalter	2
FlexCare-Tassenauflage	1
FlexCare Glas & Bottle	•
Anzahl Maßgedecke	14
MultiClip	•
<b>Sicherheit</b>	
Waterproof-System	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Kindersicherung	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	845
Nischenhöhe maximal in mm	910
Niscentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	845
Gerätetiefe in mm	550
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	120,5
Nettogewicht in kg	49,0
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in cm	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	4,0
Max. Frontplattengewicht in kg	12,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst

G 7797 SCVi XXL AD 125 Gala Ed.  
Vollintegrierter Geschirrspüler XXL  
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



EAN: 4002516714255 / Materialnummer: 12374930 / Alte Materialnummer: 21779762D

#### Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

deutsch, english (GB),  
español, français (FR),  
italiano, nederlands,  
português, türkçe

#### Mitgeliefertes Zubehör

1 x PowerDisk

•


Gutschein für 6 x PowerDisk

•

Gutschein für ein Paket mit Klarspüler, Regeneriersalz,  
DishClean

•

G 7797 SCVi XXL AD 125 Gala Ed.  
Vollintegrierter Geschirrspüler XXL  
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



G7000 XXL, vollintegrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761), ,