

WEB395 WPS 125 Edition

W1 Waschmaschine:

A-20%* | 8 kg | 1400 U/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege
- Noch mehr Energie sparen mit A-20%*
- SteamCare reduziert die Bügelzeit um bis zu 50 % und frischt Ihre Kleidung auf
- QuickPowerWash sorgt für effiziente und schnelle Ergebnisse in nur 49 Minuten
- Miele@home – clever vernetzt für mehr Möglichkeiten**

* 20% sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A

** Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.



EAN: 4002516742616 / Materialnummer: 12397100 / Alte Materialnummer: 11EB3953D

| | |
|--|------------------------------|
| Jubiläumsaktion | |
| Jubiläumsmodelle 125 | • |
| Bauform | |
| Säulenfähig | • |
| Side-by-Side | • |
| Unterschiebbar | • |
| Türanschlag | rechts |
| Bauart | |
| Produktmarke | W1 Chrome Edition |
| Frontlader | • |
| Schleudern | |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1400 |
| Spülstop | • |
| Funktion "ohne Schleudern" | • |
| Design | |
| Gerätefarbe | Lotosweiß |
| Blendenfarbe | Lotosweiß |
| Türdesign | Graphitgrau Pearlfinish |
| Farbe Drehwahlschalter | Lotosweiß |
| Blendenausführung | schräg |
| Bedienungsart | Drehwahlschalter |
| Display | DirectSensor weiß, 7-Segment |
| Reinigungsleistung | |
| Innovative Waschtechnologie PowerWash | • |
| Portionsgerechte Dosierung CapDosing | • |
| Wäscheschonung | |
| Schontrommel | • |
| Beladung in kg | 8,0 |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Dampfsystem SteamCare | • |
| Startvorwahl bis zu 24h | • |
| Restzeitanzeige | • |
| AutoClean Einspülkasten | • |
| AddLoad | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | A |
| Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A | 20% |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh | 38 |
| Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l | 48 |
| Schleudereffizienzklasse | B |
| Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern) | A |
| Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW | 72 |
| Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität | 219 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W | 0,30 |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W | 0,60 |
| Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C" | • |
| Wassermengenzähler | • |

WEB395 WPS 125 Edition

W1 Waschmaschine:

A-20%* | 8 kg | 1400 U/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



EAN: 4002516742616 / Materialnummer: 12397100 / Alte Materialnummer: 11EB3953D

| | |
|---|-------------------|
| Schaumregulierung | • |
| ProfiEco Motor | • |
| Waschprogramme | |
| QuickPowerWash | • |
| Baumwolle | • |
| Pflegeleicht | • |
| Feinwäsche | • |
| Oberhemden | • |
| Wolle (Handwäsche) | • |
| Express 20 | • |
| Dunkles/Jeans | • |
| Auffrischen (Dampf) | • |
| Pumpen/Schleudern | • |
| ECO 40-60 | • |
| Extras Waschen | |
| Kurz | • |
| Vorwäsche | • |
| Wasser plus | • |
| Zusätzlicher Spülgang | • |
| Dampfglätten | • |
| Vorbügeln mit Dampf | • |
| Summer | • |
| Sicherheit | |
| Wasserschutzsystem | Waterproof-System |
| Kindersicherung | • |
| PIN-Code | • |
| Optische Schnittstelle | • |
| Technische Daten | |
| Abmessungen in mm (Breite) | 596 |
| Abmessungen in mm (Höhe) | 850 |
| Abmessungen in mm (Tiefe) | 636 |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm | 1054 |
| Gerätetiefe ohne Tür (für Unterbau) in mm | 600 |
| Gewicht in kg | 80 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 2,10-2,40 |
| Spannung in V | 220-240 |
| Absicherung in A | 10 |
| Frequenz in HZ | 50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2 |

WEB395 WPS 125 Edition

W1 Waschmaschine:

A-20%* | 8 kg | 1400 U/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm