

TWL680WP 125 Gala Edition
T1 Wärmepumpentrockner:
Mit SteamFinish und DryCare 40 für schonende Wäschepflege.



- Weniger bügeln, mehr Frische – SteamFinish
- Angenehm leises Trocknen – SilenceDrum
- DryCare 40 – trocknet fast alles, was bei 40 °C waschbar ist
- Schneller trocknen bei höchster Energieeffizienz – EcoSpeed
- Miele@home – clever vernetzt für mehr Möglichkeiten*

* Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

A+++

EAN: 4002516749448 / Materialnummer: 12397290 / Alte Materialnummer: 12WL6802D

| | |
|---|-------------------------------|
| Jubiläumsaktion | |
| 125 Gala Edition | • |
| Jubiläumsaktion | |
| Jubiläumsmodelle 125 | • |
| Bauform | |
| Säulenfähig | • |
| Side-by-Side | • |
| Unterschiebbar | • |
| Türanschlag | links, wechselbar |
| Türanschlag wechselbar | • |
| Bauart | |
| Produktmarke | T1 White Edition |
| Wärmepumpentrockner | • |
| Design | |
| Gerätefarbe | Lotosweiß |
| Blendenfarbe | Lotosweiß |
| Türdesign | Obsidianschwarz mit Chromring |
| Farbe Drehwahlschalter | Lotosweiß / Ring Chrom |
| Blendenausführung | 5° geneigt |
| Bedienungsart | Drehwahlschalter |
| Display | ComfortSensor weiß, 1-zeilig |
| Trockenergebnis | |
| Punktgenaue Trocknung PerfectDry | • |
| Duftsysteem FragranceDos ² | • |
| Intelligente Trommelreversierung | • |
| Geprüfte Hygiene | • |
| Geprüfte Virus Hygiene | • |
| Wäscheschonung | |
| SilenceDrum | • |
| Beladung in kg | 9,0 |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Wash2Dry | • |
| Startvorwahl bis zu 24h | • |
| Restzeitanzeige | • |
| Programmablauf-Anzeige | Nein |
| Trommelbeleuchtung | LED |
| MultiLingua | • |
| Akustikpaket für niedrigste Geräuschwerte | • |
| Kondensatbehälter | • |
| Integrierte Kondenswasserableitung | • |
| AddLoad | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D) | A+++ |
| Jahresstromverbrauch in kWh | 185 |
| Laufzeit im Standardprogramm in min | 184 |
| Geräusch im Programm Baumwolle bei voller Beladung in db(A) re1pW | 64 |
| Kondensationseffizienzklasse | A |

TWL680WP 125 Gala Edition

T1 Wärmepumpentrockner:

Mit SteamFinish und DryCare 40 für schonende Wäschepflege.



EAN: 4002516749448 / Materialnummer: 12397290 / Alte Materialnummer: 12WL6802D

| | |
|--|---------|
| Stromverbrauch im Standardprogramm Baumwolle | 1,55 |
| Schrantrocknen bei voller Beladung in kWh | |
| EcoFeedback | • |
| EcoDry-Technologie | • |
| Wartungsfreier Wärmetauscher | • |
| ProfiEco Motor | • |
| EcoSpeed | • |
| Trockenprogramme | |
| Automatic plus | • |
| Baumwolle | • |
| Pflegeleicht | • |
| Feinwäsche | • |
| Oberhemden | • |
| Finish Seide | • |
| Finish Wolle | • |
| Express | • |
| Jeans | • |
| Outdoor | • |
| Imprägnieren | • |
| Sportwäsche | • |
| Kopfkissen normal | • |
| Lüften kalt | • |
| Lüften warm | • |
| Korbprogramm | • |
| Vorbügeln | • |
| Bettwäsche | • |
| Finish Dampf | • |
| Extras Trocknen | |
| Knitterschutz | • |
| Summer | • |
| DryCare 40 | • |
| DryFresh | • |
| PowerFresh | • |
| Qualität | |
| Softrippen | • |
| Sicherheit | |
| PIN-Code | • |
| Anzeige "Behälter entleeren" | • |
| Optische Schnittstelle | • |
| Technische Daten | |
| Abmessungen in mm (Breite) | 596 |
| Abmessungen in mm (Höhe) | 850 |
| Abmessungen in mm (Tiefe) | 643 |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm | 1077 |
| Gewicht in kg | 57 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 1,10 |
| Spannung in V | 220-240 |
| Absicherung in A | 10 |
| Frequenz in HZ | 50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2,0 |
| Hermetisch geschlossen | • |

TWL680WP 125 Gala Edition

T1 Wärmepumpentrockner:

Mit SteamFinish und DryCare 40 für schonende Wäschepflege.



EAN: 4002516749448 / Materialnummer: 12397290 / Alte Materialnummer: 12WL6802D

| | |
|---|--------------|
| Kältemittelart | R290 |
| Kältemittelmenge in kg | 0,14 |
| Treibhauspotential Kältemittel in CO ₂ e | 3 |
| Treibhauspotential Gerät in CO ₂ e | 0,42 |
| Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Duftflakon | • |
| Gutschein für einen zweiten Duftflakon | • |
| Verfügbare Displaysprachen | |


Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,


TWL680WP 125 Gala Edition

T1 Wärmepumpentrockner:


Mit SteamFinish und DryCare 40 für schonende Wäschepflege.



T1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



T1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



T1 Skizze, 5 Grad Blende, ohne Sichtfenster, Maße in mm



T1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm