

KWT 6322 UG-1

Unterbau-Weintemperierschrank mit FlexiFrame und Push2open für mehr Flexibilität und hochwertiges Design.



- Parallele Lagerung von Wein durch separate Temperaturzonen
- Keine Gerüche im Kühlraum dank des Active AirClean-Filters
- Ihr Weinlager wird perfekt in Szene gesetzt – LED-Beleuchtung
- Optimaler Schutz des Weins durch UV-Filter in getönter Glasfront
- Sichere Lagerung Ihres Weins durch ausziehbare Ablageborde



EAN: 4002516770367 / Materialnummer: 12497000 / Alte Materialnummer: 36632202EU1

| Gerätekategorie | |
|--|-----------------|
| Weinschrank | • |
| Bauform | |
| Einbaugerät | • |
| Einbaugerät integriert | • |
| Einbaugerät untergebaut | • |
| Türanschlag | rechts |
| Türanschlag wechselbar | • |
| Side-by-Side fähig | • |
| Design | |
| Frontfarbe | Glastür |
| Beleuchtung Weinzone | LED-Beleuchtung |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Erforderliches nachkaufbares Zubehör | XKS 3130 W |
| DynaCool | • |
| SoftClose | • |
| Türöffnungshilfe | Push2open |
| Push2open | • |
| Anzahl der Holzroste | 4 |
| Anzahl FlexiFrame Roste | 3 |
| NoteBoard | Ja |
| Vibrationsarme Lagerung | • |
| Steuerung | |
| Bedienkonzept | TouchControl |
| Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone | Nein |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Einstellbarer Temperaturbereich min. in °C | 5 |
| Einstellbarer Temperaturbereich max. in °C | 20 |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A – G) | G |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 138,00 |
| Energieverbrauch in 24 h in kWh | 0,39 |
| Sicherheit | |
| Verriegelungsfunktion | • |
| Akustischer Türalarm | • |
| Optischer Türalarm | • |
| Technische Daten | |
| Nischenbreite in mm min. | 600 |
| Nischenbreite in mm max. | 600 |
| Nischenhöhe in mm min. | 820 |
| Nischenhöhe in mm max. | 870 |
| Nischentiefe in mm | 580 |
| Gerätebreite in mm | 597 |
| Gerätehöhe in mm | 822 |
| Gerätetiefe in mm | 577 |
| Gewicht in kg | 50,0 |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Kühlzone in l | 94 |
| Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen | 34 Flaschen |

KWT 6322 UG-1

Unterbau-Weintemperierschrank

mit FlexiFrame und Push2open für mehr Flexibilität und hochwertiges Design.




EAN: 4002516770367 / Materialnummer: 12497000 / Alte Materialnummer: 36632202EU1

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Luftschallemissionsklasse (A-D) | B |
| Luftschallemissionen in dB(A) re1pW | 35 |
| Stromaufnahme in Milliampere (mA) | 1500 |
| Spannung in V | 220-240 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2,8 |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Active AirClean Filter | • |


KWT 6322 UG-1

Unterbau-Weintemperierschrank


mit FlexiFrame und Push2open für mehr Flexibilität und hochwertiges Design.




KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs (Skizze)



KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KSK6300, Side by Side (Skizze)



KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs, Innenraummaße (Skizze)



KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs (Skizze)