

WEB215 WPS 8kg

W1 Waschmaschine:

A | 8 kg | 1400 U/min | CapDosing | Schontrummel | AddLoad



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege
- Energie sparen in der besten Energieeffizienzklasse A
- Das Extra Vorbügeln reduziert Falten und spart bis zu 50 % Zeit und Mühe
- Exklusives CapDosing-Sortiment für verschiedene Textilien und Flecken
- Unsere Schontrummel sorgt dafür, dass die Wäsche im einwandfreien Zustand bleibt



EAN: 4002516789123 / Materialnummer: 12518670 / Alte Materialnummer: 11EB2153D

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>Bauform</b>   |                              |
| Säulenfähig  | •                            |
| Side-by-Side   | •                            |
| Unterschiebbar   | •                            |
| Türanschlag  | rechts                       |
| <b>Bauart</b>  |                              |
| Produktmarke   | W1 Chrome Edition            |
| Frontlader   | •                            |
| <b>Schleudern</b>  |                              |
| Max. Schleuderdrehzahl   | 1400                         |
| Spülstop   | •                            |
| Funktion "ohne Schleudern"   | •                            |
| <b>Design</b>  |                              |
| Gerätefarbe  | Lotosweiß                    |
| Blendenfarbe   | Lotosweiß                    |
| Türdesign  | Graphitgrau Pearlfinish      |
| Farbe Drehwahlschalter   | Lotosweiß                    |
| Blendenausführung  | schräg                       |
| Bedienungsart  | Drehwahlschalter             |
| Display  | DirectSensor weiß, 7-Segment |
| <b>Reinigungsleistung</b>  |                              |
| Portionsgerechte Dosierung CapDosing   | •                            |
| <b>Wäscheschonung</b>  |                              |
| Schontrummel   | •                            |
| Beladung in kg   | 8,0                          |
| <b>Bedienkomfort</b>   |                              |
| Startvorwahl bis zu 24h  | •                            |
| Restzeitanzeige  | •                            |
| AutoClean Einspülkasten  | •                            |
| AddLoad  | •                            |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>  |                              |
| Energieeffizienzklasse (A-G)   | A                            |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh | 48                           |
| Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l                            | 48                           |
| Schleudereffizienzklasse   | B                            |
| Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern)                                    | A                            |
| Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW                            | 72                           |
| Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität                              | 219                          |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W  | 0,30                         |
| Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"                                     | •                            |
| Wassermengenzähler   | •                            |
| Schaumregulierung  | •                            |
| ProfiEco Motor   | •                            |
| <b>Waschprogramme</b>  |                              |
| Baumwolle  | •                            |
| Pflegeleicht   | •                            |
| Feinwäsche   | •                            |
| Oberhemden   | •                            |

WEB215 WPS 8kg

W1 Waschmaschine:

A | 8 kg | 1400 U/min | CapDosing | Schontrommel | AddLoad



EAN: 4002516789123 / Materialnummer: 12518670 / Alte Materialnummer: 11EB2153D

|   |                   |
|---|-------------------|
| Wolle (Handwäsche)                        | •                 |
| Express 20                                | •                 |
| Dunkles/Jeans                             | •                 |
| Outdoor                                   | •                 |
| Imprägnieren                              | •                 |
| Nur Spülen/Stärken                        | •                 |
| Pumpen/Schleudern                         | •                 |
| ECO 40-60                                 | •                 |
| <b>Extras Waschen</b>                     |                   |
| Kurz                                      | •                 |
| Vorwäsche                                 | •                 |
| Wasser plus                               | •                 |
| Zusätzlicher Spülgang                     | •                 |
| Vorbügeln mit Dampf                       | •                 |
| Summer                                    | •                 |
| <b>Sicherheit</b>                         |                   |
| Wasserschutzsystem                        | Waterproof-System |
| Kindersicherung                           | •                 |
| PIN-Code                                  | •                 |
| Optische Schnittstelle                    | •                 |
| <b>Technische Daten</b>                   |                   |
| Abmessungen in mm (Breite)                | 596               |
| Abmessungen in mm (Höhe)                  | 850               |
| Abmessungen in mm (Tiefe)                 | 636               |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm      | 1054              |
| Gerätetiefe ohne Tür (für Unterbau) in mm | 600               |
| Gewicht in kg                             | 80                |
| Gesamtanschlusswert in kW                 | 2,10-2,40         |
| Spannung in V                             | 220-240           |
| Absicherung in A                          | 10                |
| Frequenz in HZ                            | 50                |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m     | 2                 |

WEB215 WPS 8kg

W1 Waschmaschine:

A | 8 kg | 1400 U/min | CapDosing | Schontrommel | AddLoad



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm