

KU 7015 D

Unterbau-Kühlschrank

mit LED-Beleuchtung und geteilten Türabstellern im kompakten Design.



- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Flexible Innentür – geteilte Innentürabsteller
- Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler – ComfortClean
- Lebensmittel schnell herunterkühlen dank SuperKühlen Automatik

EAN: 4002516779216 / Materialnummer: 12519110 / Alte Materialnummer: 36701510EU1

Gerätekategorie	
Kühlschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Einbaugerät untergebaut	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
ComfortClean	•
Steuerung	
Bedienkonzept	EasyControl
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperCool	•
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbatmodus	•
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen	3
Anzahl VeggieBoxen	2
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	3
Sicherheit	
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	600
Nischenbreite in mm max.	600
Nischenhöhe in mm min.	820
Nischenhöhe in mm max.	880
Niscentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	597
Gerätehöhe in mm	818
Gerätetiefe in mm	550
Gewicht in kg	32,0
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	10
Klimaklasse	SN-T
Gesamtnutzzinhalt in l	127
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	2000
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2

KU 7015 D

Unterbau-Kühlschrank

mit LED-Beleuchtung und geteilten Türabstellern im kompakten Design.



EAN: 4002516779216 / Materialnummer: 12519110 / Alte Materialnummer: 36701510EU1

Leuchtmittel tauschen

Kundendienst

Mitgeliefertes Zubehör


Eierablage

•


KU 7015 D

Unterbau-Kühlschrank


mit LED-Beleuchtung und geteilten Türabstellern im kompakten Design.




KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, Einbauskitze, Nischenmaß (Skizze)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7040D, FNUS7140D, Built-under, Draufsicht (Skizze)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, Seitenansicht (Skizze)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135D, FNUS7040D, FNUS7140C, Built-under, Installationskizze (*Fußnote) (Skizze)

1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung L = 2200 mm, 3. Kein Anschluss in diesem Bereich