

## KU 7135 C

Unterbau-Kühlschrank  
mit DailyFresh, LED-Beleuchtung und DynaCool im kompakten Design.



- Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit – DailyFresh
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool
- Flexible Innentür – geteilte Innentürabsteller
- Flexible Anpassung des Kühlraums für hohe Gefäße – FlexiBoard
- Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler – ComfortClean

EAN: 4002516779209 / Materialnummer: 12519190 /  
Alte Materialnummer: 36713510EU1

<b>Gerätekategorie</b>	
Kühlschrank	•
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Einbaugerät untergebaut	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
<b>Design</b>	
Beleuchtung Kühlzone	LED
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
SoftClose	•
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	FreshTouch
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperKühlen	•
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbatmodus	•
Holiday-Modus	•
<b>Kühlgerät/-zone</b>	
Anzahl der Abstellflächen	2
davon teilbar (FlexiBoard)	1
Anzahl VeggieBoxen	1
Anzahl Frischeschubladen	1
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	3
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite in mm min.	600
Nischenbreite in mm max.	600
Nischenhöhe in mm min.	860
Nischenhöhe in mm max.	920
Nischentiefe in mm	560
Gerätebreite in mm	597
Gerätehöhe in mm	858
Gerätetiefe in mm	550
Gewicht in kg	34,2
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	10
Klimaklasse	SN-T

KU 7135 C

Unterbau-Kühlschrank

mit DailyFresh, LED-Beleuchtung und DynaCool im kompakten Design.



EAN: 4002516779209 / Materialnummer: 12519190 /

Alte Materialnummer: 36713510EU1

Gesamtnutzzinhalt in l	134
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	2000
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Eierablage	•