

## FNUS 7140 C

Unterbau-Gefrierschrank

mit NoFrost, SoftClose und SuperFrost im kompakten Design.



- Keine Vereisung des Gefriergutes – nie mehr abtauen dank NoFrost
- Gedämpftes Schließen der Tür durch SoftClose
- Schnelles, schonendes Einfrieren von Lebensmitteln – SuperFrost
- Flexible Vergrößerung des Gefrierraums – VarioRoom

EAN: 4002516779339 / Materialnummer: 12519420 /  
Alte Materialnummer: 37714010EU1

<b>Geräteklasse</b>	
Gefrierschrank	•
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät integriert	•
Einbaugerät untergebaut	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Side-by-Side fähig	•
<b>Design</b>	
Beleuchtung Gefrierzone	LED
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	FreshTouch
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbatmodus	•
Holiday-Modus	•
<b>Gefriergerät/-zone</b>	
Anzahl Gefrierschubladen	3
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm Gefierteil	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Netzausfallanzeige Gefierteil	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite in mm min.	600
Nischenbreite in mm max.	600
Nischenhöhe in mm min.	860
Nischenhöhe in mm max.	920
Nischtiefe in mm	560
Gerätebreite in mm	597
Gerätehöhe in mm	858
Gerätetiefe in mm	550
Gewicht in kg	33,2
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	10
Klimaklasse	SN-T
Lagerzeit bei Störung in h	12
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	2000
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10

FNUS 7140 C

Unterbau-Gefrierschrank

mit NoFrost, SoftClose und SuperFrost im kompakten Design.



EAN: 4002516779339 / Materialnummer: 12519420 /

Alte Materialnummer: 37714010EU1

Phasenanzahl	1
--------------	---

Frequenz in Hz	50-60
----------------	-------

Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2
---------------------------------------	-----

**Mitgeliefertes Zubehör**


Eiswürfelschale

•


## FNUS 7140 C

Unterbau-Gefrierschrank


mit NoFrost, SoftClose und SuperFrost im kompakten Design.




KU7135C, FNUS7140C, Built-under, Einbauskitze, Nischenmaß (Skizze)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7040D, FNUS7140D, Built-under, Draufsicht (Skizze)



KU7135C, FNUS7140C, Built-under, Seitenansicht (Skizze)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135D, FNUS7040D, FNUS7140C, Built-under, Installationskizze (\*Fußnote) (Skizze)

1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung L = 2200 mm, 3. Kein Anschluss in diesem Bereich