

## KWTUS 7054 F

Unterbau-Weintemperierschrank  
mit FlexiFrame, ActiveHumidity und NoteBoard im kompakten Design.



- Lagerung jeglicher Flaschengrößen/-formen dank FlexiFrame
- Optimale Regulierung der Luftfeuchtigkeit mit ActiveHumidity
- Individuelle Beschriftung der Holzroste auf dem NoteBoard
- Optimaler Schutz des Weins durch UV-beständiges Isolierglas
- Perfekt in Szene gesetzt – LED-Beleuchtung

EAN: 4002516779346 / Materialnummer: 12519490 /  
Alte Materialnummer: 39705410EU1

<b>Geräteklasse</b>	
Weinschrank	•
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Einbaugerät untergebaut	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Side-by-Side fähig	•
<b>Design</b>	
Gehäusefarbe	Schwarz
Frontfarbe	Obsidianschwarz Glas
Beleuchtung Weinzone	stufenlos dimmbare LED
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
DynaCool	•
Türöffnungshilfe	FrontOpen
Anzahl der Roste	4
Material der Roste	Buche
Anzahl FlexiFrame Roste	3
Anzahl Roste zur Querlagerung	1
SelfClose FlexiFrame	•
NoteBoard	Ja
Vibrationsarme Lagerung	•
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	FreshTouch
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
Anzahl Temperaturzonen	1
Einstellbarer Temperaturbereich min. in °C	5
Einstellbarer Temperaturbereich max. in °C	20
Sabbatmodus	•
<b>Kühlgerät/-zone</b>	
Trockene Rückwand	grau
ActiveHumidity	•
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite in mm min.	600
Nischenbreite in mm max.	600
Nischenhöhe in mm min.	820
Nischenhöhe in mm max.	880
Nischtiefe in mm	580
Gerätebreite in mm	597
Gerätehöhe in mm	819

## KWTUS 7054 F

Unterbau-Weintemperierschrank

mit FlexiFrame, ActiveHumidity und NoteBoard im kompakten Design.



EAN: 4002516779346 / Materialnummer: 12519490 /  
Alte Materialnummer: 39705410EU1

Gerätetiefe in mm	579
Gewicht in kg	42,0
Klimaklasse	SN-ST
Gesamtnutzinhalt in l	110
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	44 Flaschen
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1500
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2

### Mitgeliefertes Zubehör


Active AirClean Filter

•


## KWTUS 7054 F

Unterbau-Weintemperierschrank


mit FlexiFrame, ActiveHumidity und NoteBoard im kompakten Design.




KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (Skizze)



KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-  
under, Draufsicht (Skizze)



KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-  
under, Seitenansicht (Skizze)



KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, KWTUS7196E, Built-  
under, Installationskizze (\*Fußnote) (Skizze)

\*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung L = 2200 mm, 3. Kein Anschluss in diesem Bereich