

G 5410 SCi Active Plus  
Integrierter Geschirrspüler  
für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.



- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde – QuickPowerWash
- Innovatives Design und höchster Komfort – 3D-MultiFlex-Schublade
- Frischwasserspüler – ab ?? im Automatic Programm
- Zusätzlich bis zu 50 % Strom sparen – Warmwasseranschluss
- Flexibel und sicher platziert – Comfort Korbgestaltung



EAN: 4002516830252 / Materialnummer: 12649100 / Alte Materialnummer: 21541056D

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Bauart</b>  |                                |
| Integrierte Geschirrspüler   | •                              |
| 60er Geschirrspüler  | •                              |
| <b>Design</b>  |                                |
| Blendenfarbe   | Brillantweiß                   |
| Blendenausführung  | Gerade Blende                  |
| Bedienungsart  | Programmähltaste               |
| Display  | 3-stellige<br>7-Segmentanzeige |
| Displayfarbe   | Weiß                           |
| <b>Komfort</b>   |                                |
| Türschließhilfe  | ComfortClose                   |
| Restzeitanzeige  | •                              |
| Startvorwahl bis zu 24 h   | •                              |
| Funktionskontrolle   | Display                        |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>  |                                |
| Energieeffizienzklasse (A-G)   | B                              |
| Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab                                  | 6,0                            |
| Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)      | 8,4                            |
| Stromverbrauch im Programm ECO in kWh  | 0,64                           |
| Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen) | 64                             |
| Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh                      | 0,40                           |
| Dauer des Eco-Programms in Minuten   | 199                            |
| Geräuschemissionsklasse  | B                              |
| Geräuschemission in dB(A)  | 44                             |
| EcoPower Technology  | •                              |
| Geprüfte Hygiene   | •                              |
| Warmwasseranschluss  | •                              |
| Halbe Beladung   | •                              |
| <b>Ergebnisqualität</b>  |                                |
| Frischwasserspüler   | •                              |
| SensorDry  | •                              |
| Umluft-Turbothermic-Trocknung  | •                              |
| Aktive Kondensationstrocknung  | •                              |
| BrilliantGlassCare   | •                              |
| <b>Spülprogramme</b>   |                                |
| QuickPowerWash   | •                              |
| ECO  | •                              |
| Automatic  | •                              |
| Intensiv 75°C  | •                              |
| Fein   | •                              |
| <b>Spüloptionen</b>  |                                |
| Express  | •                              |
| Extra sauber   | •                              |
| Extra trocken  | •                              |
| <b>Korbgestaltung</b>  |                                |
| Besteckunterbringung   | 3D-MultiFlex-Schublade         |
| FlexCare-Tassenauflage   | 1                              |

G 5410 SCi Active Plus  
Integrierter Geschirrspüler  
für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.



EAN: 4002516830252 / Materialnummer: 12649100 / Alte Materialnummer: 21541056D

|   |         |
|---|---------|
| Korbgestaltung  | Comfort |
| Anzahl Maßgedecke   | 14      |
| <b>Sicherheit</b>   |         |
| Waterproof-System   | •       |
| Kindersicherung   | •       |
| <b>Technische Daten</b>   |         |
| Nischenbreite minimal in mm   | 600     |
| Nischenbreite maximal in mm   | 600     |
| Nischenhöhe minimal in mm   | 805     |
| Nischenhöhe maximal in mm   | 870     |
| Nischtiefe in mm  | 570     |
| Gerätebreite in mm  | 598     |
| Gerätehöhe in mm  | 805     |
| Gerätetiefe in mm   | 570     |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm  | 116,5   |
| Nettogewicht in kg  | 43,7    |
| Gesamtanschlusswert in kW   | 2,00    |
| Spannung in V   | 230     |
| Absicherung in A  | 10      |
| Phasenanzahl  | 1       |
| Elektrische Frequenz Standard   | 50      |
| Länge Wasserzulaufschlauch in cm  | 1,50    |
| Länge Wasserablaufschlauch in cm  | 1,50    |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m   | 1,70    |
| Min. Frontplattengewicht in kg  | 2,0     |
| Max. Frontplattengewicht in kg  | 8,0     |
| [über Kundendienst nachrüstbar auf min.]  | 7,0     |
| [über Kundendienst nachrüstbar auf max.]  | 20,0    |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>   |         |
| 1 x Packung UltraTabs (20 Stück)  | •       |
| Gutschein 1 x Packung UltraTabs (20 Stück) oder<br>9 Packungen zu einem Sonderpreis | •       |

G 5410 SCi Active Plus  
Integrierter Geschirrspüler  
für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.



G7000, integrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)