

G 5410 U Active Plus
 Unterbau-Geschirrspüler
 für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.



- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde – QuickPowerWash
- Zusätzlich bis zu 50 % Strom sparen – Warmwasseranschluss
- Frischwasserspüler – ab 6.0 l im Automatic Programm
- Flexibel und sicher platziert – Comfort Korbgestaltung
- Maximale Flexibilität – Höhenverstellbarer Oberkorb



EAN: 4002516830627 / Materialnummer: 12649200 / Alte Materialnummer: 21541027D

Bauart	
Unterbau-Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
Design	
Blendenfarbe	Edelstahl CleanSteel
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige
Displayfarbe	Weiß
Komfort	
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	B
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,4
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,63
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	63
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,39
Dauer des Eco-Programms in Minuten	197
Geräuschemissionsklasse	B
Geräuschemission in dB(A)	44
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	•
SensorDry	•
Umluft-Turbothermic-Trocknung	•
Aktive Kondensationstrocknung	•
BrilliantGlassCare	•
Spülprogramme	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
Fein	•
Spüloptionen	
Express	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	Besteckkorb
FlexCare-Tassenauflage	2

G 5410 U Active Plus
 Unterbau-Geschirrspüler
 für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.



EAN: 4002516830627 / Materialnummer: 12649200 / Alte Materialnummer: 21541027D

Korbgestaltung	Comfort
Anzahl Maßgedecke	13
Sicherheit	
Waterproof-System	•
Kindersicherung	•
Technische Daten	
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	805
Nischenhöhe maximal in mm	870
Nischentiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	44,0
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in cm	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Mitgeliefertes Zubehör	
1 x Packung UltraTabs (20 Stück)	•
Gutschein 1 x Packung UltraTabs (20 Stück) oder 9 Packungen zu einem Sonderpreis	•

G 5410 U Active Plus
Unterbau-Geschirrspüler
für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.



G7000, unterbau, Einbauskizze, 60cm (Skizze)

1) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe –
1 (Material-Nr. 6.394.761)