

WWB360 WPS PWash&8kg

W1 Waschmaschine Frontlader:

A -20%* | 8 kg | 1400 U/min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege*
- Noch mehr Energie sparen mit A -20%**
- QuickPowerWash sorgt für effiziente und schnelle Ergebnisse in nur 49 Minuten***
- Vollständige App-Steuerung Ihrer Waschmaschine mit Miele@home****
- Exklusives CapDosing -Sortiment für verschiedene Textilien und Flecken*****

* Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenreihe W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.com/20years

** 20 % sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A.

*** Dies gilt für alle Miele Waschmaschinen, die eine Realisierung der in der Zusammenfassung des Prüfberichtes WL 1110/18 dargestellten verfahrens- und maschinentechnischen Parameter ermöglichen.

**** Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

***** Patent EP 2 365 120



EAN: 4002516858843 / Materialnummer: 12694320 / Alte Materialnummer: 11WB3603D

| Bauform | |
|--|---------------------------------|
| Säulenfähig | • |
| Side-by-Side | • |
| Unterschiebbar | • |
| Türanschlag | rechts |
| Bauart | |
| Produktmarke | W1 White Edition |
| Frontlader | • |
| Schleudern | |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1400 |
| Spülstop | • |
| Funktion "ohne Schleudern" | • |
| Design | |
| Blendenfarbe | Lotosweiß |
| Gerätefarbe | Lotosweiß |
| Türdesign | Obsidianschwarz mit weißem Ring |
| Farbe Drehwahlschalter | Lotosweiß |
| Blendenausführung | 5° geneigt |
| Bedienungsart | Drehwahlschalter |
| Display | DirectSensor weiß, 7-Segment |
| Reinigungsleistung | |
| Innovative Waschtechnologie PowerWash | • |
| Portionsgerechte Dosierung CapDosing | • |
| Wäscheschonung | |
| Schontrommel | • |
| Beladung in kg | 8,0 |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Startvorwahl bis zu 24h | • |
| Restzeitanzeige | • |
| AutoClean Einspülkasten | • |
| AddLoad | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | A |
| Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A | 20% |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh | 38 |
| Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l | 48 |
| Schleudereffizienzklasse | B |
| Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern) | A |
| Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW | 72 |
| Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität | 219 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W | 0,30 |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W | 0,60 |
| Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C" | • |
| Mengenautomatik | • |
| Wassermengenzähler | • |
| Schaumregulierung | • |

WWB360 WPS PWash&8kg

W1 Waschmaschine Frontlader:

A -20%* | 8 kg | 1400 U/min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing



EAN: 4002516858843 / Materialnummer: 12694320 / Alte Materialnummer: 11WB3603D

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| ProfiEco Motor | • |
| Waschprogramme | |
| QuickPowerWash | • |
| Baumwolle | • |
| Pflegeleicht | • |
| Feinwäsche | • |
| Oberhemden | • |
| Wolle (Handwäsche) | • |
| Express 20 | • |
| Dunkles/Jeans | • |
| Imprägnieren | • |
| Pumpen/Schleudern | • |
| ECO 40-60 | • |
| Waschoptionen | |
| Kurz | • |
| Vorwäsche | • |
| Wasser plus | • |
| Zusätzlicher Spülgang | • |
| Vorbügeln mit Dampf | • |
| Summer | • |
| Sicherheit | |
| Wasserschutzsystem | Waterproof-System |
| Kindersicherung | • |
| PIN-Code | • |
| Optische Schnittstelle | • |
| Technische Daten | |
| Abmessungen in mm (Breite) | 596 |
| Abmessungen in mm (Höhe) | 850 |
| Abmessungen in mm (Tiefe) | 643 |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm | 1077 |
| Gewicht in kg | 80 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 2,10-2,40 |
| Spannung in V | 220-240 |
| Absicherung in A | 10 |
| Frequenz in HZ | 50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2 |

WWB360 WPS PWash&8kg

W1 Waschmaschine Frontlader:

A -20%* | 8 kg | 1400 U/min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing




W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm