

WEB365 WPS PWash&8kg

W1 Waschmaschine Frontlader:

A -20%\* | 8 kg | 1400 U/min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege\*
- Noch mehr Energie sparen mit A -20%\*\*
- QuickPowerWash sorgt für effiziente und schnelle Ergebnisse in nur 49 Minuten\*\*\*
- Vollständige App-Steuerung Ihrer Waschmaschine mit Miele@home\*\*\*\*
- ExklusivesCapDosing -Sortiment für verschiedene Textilien und Flecken\*\*\*\*\*

\* Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenreihe W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* 20 % sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A.

\*\*\* Dies gilt für alle Miele Waschmaschinen, die eine Realisierung der in der Zusammenfassung des Prüfberichtes WL 1110/18 dargestellten verfahrens- und maschinentechnischen Parameter ermöglichen.

\*\*\*\* Miele@home ist ein separates digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

\*\*\*\*\* Patent EP 2 365 120



EAN: 4002516864585 / Materialnummer: 12703580 / Alte Materialnummer: 11EB3653D

## Bauform

|                |        |
|----------------|--------|
| Säulenfähig    | •      |
| Türanschlag    | rechts |
| Side-by-Side   | •      |
| Unterschiebbar | •      |
| Unterbaufähig  | •      |

## Bauart

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Produktmarke | W1 Chrome Edition |
| Frontlader   | •                 |

## Schleudern

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Max. Schleuderdrehzahl     | 1400 |
| Spülstop                   | •    |
| Funktion "ohne Schleudern" | •    |

## Design

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Gerätefarbe            | Lotosweiß                    |
| Blendenfarbe           | Lotosweiß                    |
| Türdesign              | Graphitgrau Pearlfinish      |
| Farbe Drehwahlschalter | Lotosweiß                    |
| Blendenausführung      | gerade                       |
| Bedienungsart          | Drehwahlschalter             |
| Display                | DirectSensor weiß, 7-Segment |

## Reinigungsleistung

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Innovative Waschtechnologie PowerWash | • |
| Portionsgerechte Dosierung CapDosing  | • |

## Wäscheschonung

|                |     |
|----------------|-----|
| Schontrommel   | •   |
| Beladung in kg | 8,0 |

## Bedienkomfort

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Startvorwahl bis zu 24h   | • |
| Restzeitanzeige           | • |
| AutoClean Einspülkasten   | • |
| AddLoad                   | • |

## Effizienz und Nachhaltigkeit

|                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Energieeffizienzklasse (A – G)                                                 | A    |
| Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A                  | 20%  |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh | 38   |
| Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l                            | 48   |
| Schleudereffizienzklasse (A – G)                                               | B    |
| Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern; A – D)                             | A    |
| Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re1pW                              | 72   |
| Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität                              | 219  |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W                                          | 0,30 |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W                      | 0,60 |
| Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"                                     | •    |

WEB365 WPS PWash&8kg

W1 Waschmaschine Frontlader:

A -20%\* | 8 kg | 1400 U/min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing




EAN: 4002516864585 / Materialnummer: 12703580 / Alte Materialnummer: 11EB3653D

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Mengenautomatik                       | •                 |
| Wassermengenzähler                    | •                 |
| Schaumregulierung                     | •                 |
| ProfiEco Motor                        | •                 |
| <b>Waschprogramme</b>                 |                   |
| QuickPowerWash                        | •                 |
| Baumwolle                             | •                 |
| Pflegeleicht                          | •                 |
| Feinwäsche                            | •                 |
| Oberhemden                            | •                 |
| Wolle (Handwäsche)                    | •                 |
| Express 20                            | •                 |
| Dunkles/Jeans                         | •                 |
| Imprägnieren                          | •                 |
| Pumpen/Schleudern                     | •                 |
| ECO 40-60                             | •                 |
| <b>Waschoptionen</b>                  |                   |
| Kurz                                  | •                 |
| Vorwäsche                             | •                 |
| Wasser plus                           | •                 |
| Zusätzlicher Spülgang                 | •                 |
| Vorbügeln mit Dampf                   | •                 |
| Summer                                | •                 |
| <b>Sicherheit</b>                     |                   |
| Wasserschutzsystem                    | Waterproof-System |
| Kindersicherung                       | •                 |
| PIN-Code                              | •                 |
| Optische Schnittstelle                | •                 |
| <b>Technische Daten</b>               |                   |
| Abmessungen in mm (Breite)            | 596               |
| Abmessungen in mm (Höhe)              | 850               |
| Abmessungen in mm (Tiefe)             | 636               |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm  | 1077              |
| Gerätetiefe ohne Tür in mm            | 600               |
| Gewicht in kg                         | 82                |
| Spannung in V                         | 220-240           |
| Absicherung in A                      | 10                |
| Frequenz in HZ                        | 50                |
| Gesamtanschlusswert in kW             | 2,10-2,40         |
| Länge Wasserzulaufschlauch in m       | 1,60              |
| Länge Wasserablaufschlauch in m       | 1,50              |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2                 |


WEB365 WPS PWash&8kg

W1 Waschmaschine Frontlader:

A -20%\* | 8 kg | 1400 U/min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing




W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm