

WEG895 WPS PWash&TDos&Steam

W1 Waschmaschine Frontlader:

A -20%\* | 9 kg 1400 U/min | SteamCare | Automatische Dosierung | QuickPowerWash



EAN: 4002516856498 / Materialnummer: 12703690 / Alte Materialnummer: 11EG8953D

- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege\*
- Noch mehr Energie sparen mit A -20%\*\*
- SteamCare reduziert die Bügelzeit um bis zu 50 % und frischt Ihre Kleidung auf
- Exakte und automatische Waschmitteldosierung mit TwinDos®\*\*\*
- QuickPowerWash sorgt für effiziente und schnelle Ergebnisse in nur 49 Minuten\*\*\*\*

\* Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenreihe W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* 20 % sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A.

\*\*\* Zur ausschließlichen Verwendung mit Miele UltraPhase Waschmittel.

\*\*\*\* Dies gilt für alle Miele Waschmaschinen, die eine Realisierung der in der Zusammenfassung des Prüfberichtes WL 1110/18 dargestellten verfahrens- und maschinentechnischen Parameter ermöglichen.



<b>Bauform</b>	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	rechts
<b>Bauart</b>	
Produktmarke	W1 Chrome Edition
Frontlader	•
<b>Schleudern</b>	
Max. Schleuderdrehzahl	1400
Spülstop	•
Funktion "ohne Schleudern"	•
<b>Design</b>	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Türdesign	Chrom
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß / Ring Chrom
Blendenausführung	schräg
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	DirectSensor weiß, 7-Segment
<b>Reinigungsleistung</b>	
Innovative Waschtechnologie PowerWash	•
Automatische Waschmitteldosierung TwinDos	•
Portionsgerechte Dosierung CapDosing	•
<b>Wäscheschonung</b>	
Schontrommel	•
Beladung in kg	9,0
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Programmablauf-Anzeige	•
AutoClean Einspülkasten	•
AddLoad	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A – G)	A
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	20%
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	40
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	50
Schleudereffizienzklasse (A – G)	B
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern; A – D)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re1pW	72
Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität	229
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,40
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,80

WEG895 WPS PWash&TDos&Steam

W1 Waschmaschine Frontlader:

A -20%\* | 9 kg 1400 U/min | SteamCare | Automatische Dosierung | QuickPowerWash



EAN: 4002516856498 / Materialnummer: 12703690 / Alte Materialnummer: 11EG8953D

Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"	•
Mengenautomatik	•
Wassermengenzähler	•
Schaumregulierung	•
ProfiEco Motor	•
<b>Waschprogramme</b>	
QuickPowerWash	•
Baumwolle	•
Baumwolle mit Vorwäsche	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Wolle (Handwäsche)	•
Express 20	•
Auffrischen (Dampf)	•
Pumpen/Schleudern	•
ECO 40-60	•
<b>Waschoptionen</b>	
Kurz	•
Vorbügeln mit Dampf	•
Summer	•
<b>Sicherheit</b>	
Wasserschutzsystem	Waterproof-System
Kindersicherung	•
PIN-Code	•
Optische Schnittstelle	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	636
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1054
Gerätetiefe ohne Tür (für Unterbau) in mm	600
Gewicht in kg	80
Gesamtanschlusswert in kW	2,10-2,40
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,60
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
3 Caps	•
UltraPhase 1 + 2	•
Gutschein für 5 Kartuschen Miele UltraPhase	•

WEG895 WPS PWash&TDos&Steam

W1 Waschmaschine Frontlader:

A -20%\* | 9 kg 1400 U/min | SteamCare | Automatische Dosierung | QuickPowerWash




W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm