

TEC645WP EcoSpeed&8kg

T1 Wärmepumpentrockner:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry-Technologie | FragranceDos



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege*
- Wärmepumpen-Technologie – geringe Verbräuche, schonende Trocknung
- EcoSpeed reduziert die Trocknungszeit effizient um 20 Minuten**
- Vollständige App-Steuerung Ihres Trockners mit Miele@home***
- EcoDry sorgt für effiziente Leistung über die gesamte Lebensdauer des Trockners****

* Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenreihe W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.com/20years

** Im Vergleich zu Miele Trocknern ohne EcoSpeed bei gleicher Beladungsmenge und vergleichbarer Energieeffizienz. Getestet im Programm "Baumwolle" bei voller Beladungsmenge.

*** Miele@home ist ein separates digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

**** Patent EP 2 455 537



EAN: 4002516866510 / Materialnummer: 12703910 / Alte Materialnummer: 12EC6452D

Bauform

Säulenfähig	•
Türanschlag	links
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Unterbaufähig	•

Bauart

Produktmarke	T1 Chrome Edition
Wärmepumpentrockner	•

Design

Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Türdesign	Graphitgrau Pearlfinish
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß
Blendenausführung	gerade
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	DirectSensor weiß, 7-Segment

Trockenergebnis

Punktgenaue Trocknung PerfectDry	•
Duftsysteem FragranceDos	•
Intelligente Trommelreversierung	•

Wäscheschonung

Schontrommel	•
Beladung in kg	8,0

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Programmablauf-Anzeige	Nein
Trommelbeleuchtung	LED
Kondensatbehälter	•
Integrierte Kondenswasserableitung	•
AddLoad	•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A – G)	C
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen im Programm "ECO Schranktrocken" in kWh	95
Luftschallemission im Standardprogramm "ECO Schranktrocken" in dB(A) re1pW	64
Luftschallemissionsklasse (A – D)	B
Programmlaufzeit im Programm "ECO Schranktrocken" in Min.	170
Kondensationseffizienz in %	95
Kondensationseffizienzklasse (A – D)	A
EcoDry-Technologie	•
Wartungsfreier Wärmetauscher	•
ProfiEco Motor	•

TEC645WP EcoSpeed&8kg

T1 Wärmepumpentrockner:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry-Technologie | FragranceDos



EAN: 4002516866510 / Materialnummer: 12703910 / Alte Materialnummer: 12EC6452D

EcoSpeed

•

Trockenprogramme

Baumwolle

•

ECO

•

Pflegeleicht

•

Feinwäsche

•

Oberhemden

•

Finish Wolle

•

Express

•

Imprägnieren

•

Bettwäsche

•

Lüften warm/DryFresh

•

Trockenoptionen

Knitterschutz

•

Schonen plus

•

Summer

•

Qualität

Softrippen

•

Sicherheit

PIN-Code

•

Anzeige "Behälter entleeren"

•

Anzeige "Filter reinigen"

•

Optische Schnittstelle

•

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T) in mm

850 x 596 x 636

Abmessungen in mm (Breite)

596

Abmessungen in mm (Höhe)

850

Abmessungen in mm (Tiefe)

636

Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm

1054

Gewicht in kg

53

Spannung in V

220-240

Absicherung in A

10

Frequenz in HZ

50

Gesamtanschlusswert in kW

1,10

Länge der elektrischen Zuleitung in m

2,0

Hermetisch geschlossen

•

Kältemittelart

R290

Kältemittelmenge in kg

0,14

Treibhauspotential Kältemittel in CO₂ e

3

Treibhauspotential Gerät in CO₂ e

0,42

Leuchtmittel tauschen

Kundendienst

Mitgeliefertes Zubehör

Duftflakon

•


Gutschein für einen zweiten Duftflakon

•


TEC645WP EcoSpeed&8kg

T1 Wärmepumpentrockner:


8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry-Technologie | FragranceDos




T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, mit Sichtfenster, Maße in mm



T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm