

TEC655WP EcoSpeed&8kg

T1 Wärmepumpentrockner:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry-Technologie | FragranceDos



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege*
- Wärmepumpen-Technologie – geringe Verbräuche, schonende Trocknung
- EcoSpeed reduziert die Trocknungszeit effizient um 20 Minuten**
- Vollständige App-Steuerung Ihres Trockners mit Miele@home***
- EcoDry sorgt für effiziente Leistung über die gesamte Lebensdauer des Trockners****

* Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenreihe W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.com/20years

** Im Vergleich zu Miele Trocknern ohne EcoSpeed bei gleicher Beladungsmenge und Energieeffizienzklasse. Getestet im Programm "Baumwolle" bei voller Beladungsmenge.

*** Miele@home ist ein separates digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

**** Patent EP 2 455 537



EAN: 4002516865957 / Materialnummer: 12703920 / Alte Materialnummer: 12EC6552D

Bauform

Säulenfähig

•

Side-by-Side

•

Unterschiebbar

•

Türanschlag

links

Bauart

Produktmarke

T1 Chrome Edition

Wärmepumpentrockner

•

Design

Gerätefarbe

Lotosweiß

Blendenfarbe

Lotosweiß

Türdesign

Graphitgrau Pearlfinish

Farbe Drehwahlschalter

Lotosweiß

Blendenausführung

schräg

Bedienungsart

Drehwahlschalter

Display

DirectSensor weiß,
7-Segment

Trockenergebnis

Punktgenaue Trocknung PerfectDry

•

Duftsysteem FragranceDos

•

Intelligente Trommelreversierung

•

Wäscheschonung

Schontrommel

•

Beladung in kg

8,0

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home

•

Wash2Dry

•

Startvorwahl bis zu 24h

•

Restzeitanzeige

•

Programmablauf-Anzeige

Nein

Trommelbeleuchtung

LED

Kondensatbehälter

•

Integrierte Kondenswasserableitung

•

AddLoad

•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A+++ – D)

A+++

Jahresstromverbrauch in kWh

172

Laufzeit im Standardprogramm in min

170

Geräusch im Programm Baumwolle bei voller Beladung in db(A) re1pW

66

Kondensationseffizienzklasse

A

Stromverbrauch im Standardprogramm Baumwolle Schranktrocknen bei voller Beladung in kWh

1,40

EcoDry-Technologie

•

Wartungsfreier Wärmetauscher

•

ProfiEco Motor

•

EcoSpeed

•

Trockenprogramme

Baumwolle

•

TEC655WP EcoSpeed&8kg

T1 Wärmepumpentrockner:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry-Technologie | FragranceDos




EAN: 4002516865957 / Materialnummer: 12703920 / Alte Materialnummer: 12EC6552D

ECO	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Finish Wolle	•
Express	•
Imprägnieren	•
Bettwäsche	•
Lüften warm/DryFresh	•
Trockenoptionen	
Knitterschutz	•
Schonen plus	•
Summer	•
Qualität	
Softrippen	•
Sicherheit	
PIN-Code	•
Anzeige "Behälter entleeren"	•
Anzeige "Filter reinigen"	•
Optische Schnittstelle	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	636
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1054
Gewicht in kg	53
Gesamtanschlusswert in kW	1,10
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Hermetisch geschlossen	•
Kältemittelart	R290
Kältemittelmenge in kg	0,14
Treibhauspotential Kältemittel in CO ₂ e	3
Treibhauspotential Gerät in CO ₂ e	0,42
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Duftflakon	•
Gutschein für einen zweiten Duftflakon	•


TEC655WP EcoSpeed&8kg

T1 Wärmepumpentrockner:


8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry-Technologie | FragranceDos




T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, mit Sichtfenster, Maße in mm



T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm