

TEL685WP 125 Gala Edition

T1 Wärmepumpentrockner:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40




- SteamCare glättet und frischt auf, so sparen Sie Zeit beim Bügeln
- Die SilenceDrum* reduziert die Geräusche für ein wesentlich leiseres Trocknen
- Sparen Sie Zeit beim Sortieren; DryCare 40 ist perfekt für eine 40 °C Wäsche**
- EcoSpeed reduziert die Trocknungszeit effizient um 20 Minuten***
- Vollständige App-Steuerung Ihres Trockners mit Miele@home****

* Patent EP 4 163 433

** Nicht geeignet für Wolle oder Seide.

*** Im Vergleich zu Miele Trocknern ohne EcoSpeed bei gleicher Beladungsmenge und Energieeffizienzklasse. Getestet im Programm "Baumwolle" bei voller Beladungsmenge.

**** Miele@home ist ein separates digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.



EAN: 4002516857655 / Materialnummer: 12703940 / Alte Materialnummer: 12EL6852D

Jubiläumsaktion	
125 Gala Edition	•
Bauform	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Unterbaufähig	•
Türanschlag	links
Bauart	
Produktmarke	T1 Chrome Edition
Wärmepumpentrockner	•
Design	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß / Ring Chrom
Blendenausführung	gerade
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	ComfortSensor weiß, 1-zeilig
Trockenergebnis	
Punktgenaue Trocknung PerfectDry	•
Duftsysteem FragranceDos ²	•
Intelligente Trommelreversierung	•
HygieneDry	•
Geprüfte Virus Hygiene	•
Wäscheschonung	
SilenceDrum	•
Beladung in kg	9,0
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Programmablauf-Anzeige	Nein
Trommelbeleuchtung	LED
MultiLingua	•
Akustikpaket für niedrigste Geräuschwerte	•
Kondensatbehälter	•
Integrierte Kondenswasserableitung	•
AddLoad	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+++
Jahresstromverbrauch in kWh	185
Laufzeit im Standardprogramm in min	184
Geräusch im Programm Baumwolle bei voller Beladung in db(A) re1pW	64
Kondensationseffizienzklasse	A
Stromverbrauch im Standardprogramm Baumwolle Schranktrocken bei voller Beladung in kWh	1,55

TEL685WP 125 Gala Edition

T1 Wärmepumpentrockner:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516857655 / Materialnummer: 12703940 / Alte Materialnummer: 12EL6852D

EcoFeedback	•
EcoDry-Technologie	•
Wartungsfreier Wärmetauscher	•
ProfiEco Motor	•
EcoSpeed	•
Trockenprogramme	
Automatic plus	•
Baumwolle	•
Baumwolle Pfeil	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Finish Seide	•
Finish Wolle	•
Express	•
Jeans	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Sportwäsche	•
Kopfkissen normal	•
Lüften kalt	•
Lüften warm	•
Korbprogramm	•
Vorbügeln	•
Bettwäsche	•
Finish Dampf	•
Trockenoptionen	
Knitterschutz	•
Summer	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Qualität	
Softtrippen	•
Sicherheit	
PIN-Code	•
Anzeige "Behälter entleeren"	•
Anzeige "Filter reinigen"	•
Optische Schnittstelle	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	636
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1054
Gewicht in kg	56
Gesamtanschlusswert in kW	1,10
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50

TEL685WP 125 Gala Edition
T1 Wärmepumpentrockner:
9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40




EAN: 4002516857655 / Materialnummer: 12703940 / Alte Materialnummer: 12EL6852D

Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0									
Hermetisch geschlossen	•									
Kältemittelart	R290									
Kältemittelmenge in kg	0,14									
Treibhauspotential Kältemittel in CO ₂ e	3									
Treibhauspotential Gerät in CO ₂ e	0,42									
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst									
Mitgeliefertes Zubehör										
Duftflakon	•									
Gutschein für einen zweiten Duftflakon	•									
Verfügbare Displaysprachen										
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, niederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, <table><tr><td>?</td><td>?</td><td>?</td></tr><tr><td>?</td><td>?</td><td>?</td></tr><tr><td>??</td><td>???</td><td>???</td></tr></table>	?	?	?	?	?	?	??	???	???
?	?	?								
?	?	?								
??	???	???								


TEL685WP 125 Gala Edition

T1 Wärmepumpentrockner:


9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40




T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, mit Sichtfenster, Maße in mm



T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm