

WWJ880 WPS PWash&TDos&Steam

W1 Waschmaschine Frontlader:

A -20%* | 9 kg | 1600 U/min | Autom. Dosierung | QuickPowerWash | Virus Hygiene



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege*
- Noch mehr Energie sparen mit A -20%**
- Exakte und automatische Waschmitteldosierung mit TwinDos®***
- QuickPowerWash sorgt für effiziente und schnelle Ergebnisse in nur 49 Minuten****
- Die Virus-Hygiene eliminiert 99,9 %***** der potenziellen Viren aus Ihrer Wäsche

* Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenreihe W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.com/20years

** 20 % sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A.

*** Patent EP 2 784 205

**** Dies gilt für alle Miele Waschmaschinen, die eine Realisierung der in der Zusammenfassung des Prüfberichtes WL 1110/18 dargestellten verfahrens- und maschinentechnischen Parameter ermöglichen.

***** Wissenschaftlich von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen untersucht und mit dem Label in Gold vom Institut für integrative Hygiene und Virologie – InFluenc_H – ausgezeichnet. Gilt für alle Modelle mit TwinDos® und PowerWash im Programm Baumwolle Hygiene 60 °C und dem Extra AllergoWash. Die Methodenbeschreibung finden Sie unter dem folgenden Link: <https://www.miele.com/wa-c>



EAN: 4002516856818 / Materialnummer: 12706080 / Alte Materialnummer: 11WJ8806D

Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά

Bauform

Säulenfähig

•

Side-by-Side

•

Unterschiebbar

•

Türanschlag

rechts

Bauart

Produktmarke

W1 White Edition

Frontlader

•

Schleudern

Max. Schleuderdrehzahl

1600

Spülstop

•

Funktion "ohne Schleudern"

•

Design

Gerätefarbe

Lotosweiß

Blendenfarbe

Lotosweiß

Türdesign

Obsidianschwarz mit Chromring

Farbe Drehwahlschalter

Lotosweiß / Ring Chrom

Blendenausführung

5° geneigt

Bedienungsart

Drehwahlschalter

Display

ComfortSensor weiß, 1-zeilig

Reinigungsleistung

Innovative Waschtechnologie PowerWash

•

Automatische Waschmitteldosierung TwinDos

•

Portionsgerechte Dosierung CapDosing

•

Fleckenoption

•

Geprüfte Virus Hygiene

•

Wäscheschonung

Schontrommel

•

Beladung in kg

9,0

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home

•

Startvorwahl bis zu 24h

•

Restzeitanzeige

•

Programmablauf-Anzeige

•

Trommelbeleuchtung

LED

MultiLingua

•

AutoClean Einspülkasten

•

AddLoad

•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A – G)

A

WWJ880 WPS PWash&TDos&Steam

W1 Waschmaschine Frontlader:

A -20%* | 9 kg | 1600 U/min | Autom. Dosierung | QuickPowerWash | Virus Hygiene



EAN: 4002516856818 / Materialnummer: 12706080 / Alte Materialnummer: 11WJ8806D

Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	20%
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	40
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	50
Schleudereffizienzklasse (A – G)	A
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern; A – D)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re1pW	68
Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität	229
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,40
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,80
EcoFeedback	•
Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"	•
Mengenautomatik	•
Wassermengenzähler	•
Schaumregulierung	•
ProfiEco Motor	•
Waschprogramme	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Baumwolle	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Seide (Handwäsche)	•
Wolle (Handwäsche)	•
Express 20	•
Dunkles/Jeans	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Sportwäsche	•
Federbetten	•
Kopfkissen	•
Daunen	•
Gardinen	•
Baumwolle Hygiene	•
Auffrischen (Dampf)	•
Finish Dampf	•
Maschine reinigen	•
Neue Textilien	•
Nur Spülen/Stärken	•
Pumpen/Schleudern	•
ECO 40-60	•
Waschoptionen	
SingleWash	•
Kurz	•
Einweichen	•
Vorwäsche	•

WWJ880 WPS PWash&TDos&Steam

W1 Waschmaschine Frontlader:

A -20%* | 9 kg | 1600 U/min | Autom. Dosierung | QuickPowerWash | Virus Hygiene




EAN: 4002516856818 / Materialnummer: 12706080 / Alte Materialnummer: 11WJ8806D

Wasser plus	•
Zusätzlicher Spülgang	•
Vorbügeln mit Dampf	•
Summer	•
AllergoWash	•
Sicherheit	
Wasserschutzsystem	Waterproof-System
Kindersicherung	•
PIN-Code	•
Optische Schnittstelle	•
Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 643
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	643
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1077
Gewicht in kg	94
Gesamtanschlusswert in kW	2,10-2,40
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,60
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Mitgeliefertes Zubehör	
3 Caps	•
UltraPhase 1 + 2	•
Gutschein für 5 Kartuschen Miele UltraPhase	•


WWJ880 WPS PWash&TDos&Steam

W1 Waschmaschine Frontlader:


A -20%* | 9 kg | 1600 U/min | Autom. Dosierung | QuickPowerWash | Virus Hygiene




W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm