

## Triflex HX3 Plus

### Akku-Staubsauger

hohe Saugkraft | bis zu 140 min Laufzeit | Bodenerkennung | HEPA



- Staubaufnahme >99,99%\* für eine gründliche und hygienische Tiefenreinigung
- Boost-Mode: für eine schnellere Reinigung schwer verschmutzter Stellen
- Laufzeit: Bis zu 140 Minuten\*\* durch VARTA Lion Akkus.
- Patentiertes\*\*\* 3in1-Design inkl. Selfstand zum direkten Abstellen
- HEPA Filter: 99,999%\*\*\*\* Abluftfilterung für reinste Umgebungsluft
- FloorDetect: Automatische Bodenbelagerkennung und Leistungsanpassung
- BrilliantLight: besonders helles LED-Frontlicht für maximale Stauberkenntnis
- Display: Zeigt Restlaufzeit & wichtige Daten für stressfreies Saugen
- Twist2open: Für hygienische und leichte Staubbehälterentleerung
- Mit Sorgfalt entwickelt & hergestellt in Deutschland von Miele & Cie. KG
- Premium-Set: inklusive Hardfloor Care Tool und zweitem Akku

\* Wir erreichen bei der Staubaufnahme auf Hartboden mit Ritze in der Leistungsstufe HI eine Staubaufnahme von > 100% gemessen nach IEC 62885-4:2024

\*\* Gilt für Leistungsstufe MIN ohne angeschlossene Elektrobürste Multi Floor XXL und der Verwendung von zwei Akkus

\*\*\* Patent: DE 10 2016 105 475 B4

\*\*\*\* 99,999% according to IEC 62885-4:2020 / HEPA according to EN 1822-1:2019

EAN: 4002516925699 / Materialnummer: 12887870 /  
Alte Materialnummer: 41WDL034EU1

<b>Allgemeine Informationen</b>	
Modellbezeichnung	Triflex HX3 Plus
Materialnummer Hersteller	12887870
EAN-Nummer	4002516925699
<b>Bauform</b>	
Akku-Staubsauger	•
Produktmarke	Triflex HX3
Motorvariante	Digital Efficiency Motor
Produkttyp	SWDLO
<b>Gerätetyp und Design</b>	
Gerätefarbe	Titanium PearlFinish
<b>Reinigung</b>	
Vortex-Technologie	•
Elektrobürste MultiFloor XXL SEB 435 mit BrilliantLight	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Elektronische Saugkraftregulierung	Display / 3 Stufen
Boost-Mode	•
Park-System für Saugpausen	•
Austauschbarer Li-Ion Akku	•
3 in 1 - Design	•
<b>Filtersystem</b>	
ComfortClean	•
Abluftfilter	HEPA Lifetime Filter
Staubbehältervolumen in l	0,5
<b>Technische Daten</b>	
Akkutyp	Li-Ion
Nennkapazität Akku in mAh	2500
Lautstärke in dB	74,0
Breite in mm	260
Höhe in mm	1297
Tiefe in mm	280
Gewicht in kg	3,6
Volt	25,2
Laufzeit LOW-Stufe PowerUnit solo	2 x 70
Laufzeit LOW-Stufe mit Elektrozubehör	2 x 38
Laufzeit HIGH-Stufe mit Elektrozubehör	2 x 15
Flächenleistung in m <sup>2</sup>	2 x 160
Ladezeit in Min.	240
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Saugpinsel HX-DB	•
Polsterdüse XL HX-UN	•
Fugendüse HX-CN	•
Zubehörhalter HX-AH	•
Elektrobürste MultiFloor XXL mit BrilliantLight	•
Reinigungsbürste	Nein
Wandhalterung	•
Netzteil	•
Zusatzakku	•

Triflex HX3 Plus

Akku-Staubsauger

hohe Saugkraft | bis zu 140 min Laufzeit | Bodenerkennung | HEPA



EAN: 4002516925699 / Materialnummer: 12887870 /

Alte Materialnummer: 41WDL034EU1

Hardfloor Care Tool