

KM 8684 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

800 mm | Vollfläche | M Sense ready



- Vollflächeninduktion für bis zu 5 Kochgeschirre
- Präzise Einstellung über zentralen Slider samt Vernetzung – SingleSlide
- Vorbereitet für Koch- und Bratassistent mit M Sense Kochgeschirr – M Sense ready
- Kürzeste Ankochzeiten durch Boosterstufe
- In 800 mm Breite für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau

EAN: 4002516951742 / Materialnummer: 12911630 / Alte Materialnummer: 26186841D

| Allgemeine Informationen                                   |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Modellbezeichnung                                          | KM 8684 FL    |
| Materialnummer Hersteller                                  | 12911630      |
| EAN-Nummer                                                 | 4002516951742 |
| Marketingklasse                                            | Platinum      |
| Beheizungsart                                              |               |
| Beheizungsart                                              | Induktion     |
| Bauform                                                    |               |
| Unabhängig vom Herd                                        | •             |
| Design                                                     |               |
| Elegante Glaskeramikoberfläche                             | •             |
| Farbe der Glaskeramik                                      | Schwarz       |
| Flächenbündiger Einbau                                     | •             |
| Aufliegender Einbau                                        | •             |
| Kochzonenausstattung                                       |               |
| Anzahl der Kochzonen                                       | 1             |
| Anzahl der Kochbereiche                                    | 1             |
| Maximale Anzahl Kochgeschirre                              | 5             |
| 1. Kochzone / Kochbereich                                  |               |
| Position                                                   | frei wählbar  |
| Art                                                        | Vollfläche    |
| Größe in mm                                                | 740x380       |
| Max. Leistung in W                                         | 2600          |
| Max. Booster-Leistung in W                                 | 3650          |
| Bedienkomfort                                              |               |
| Vernetzung mit Miele@home                                  | •             |
| Con@ctivity                                                | •             |
| Topf- und Topfgrößenerkennung                              | •             |
| M Sense ready                                              | •             |
| Bedienung über Sensortasten                                | SingleSlide   |
| Anzeigefarbe                                               | Weiß          |
| Intelligente Topferkennung                                 | •             |
| Stop&Go-Funktion                                           | •             |
| Wischschutz                                                | •             |
| Recall-Funktion                                            | •             |
| Kurzzeitwecker                                             | •             |
| Abschaltautomatik                                          | •             |
| Ankochautomatik                                            | •             |
| Warmhalten                                                 | •             |
| Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)       | •             |
| Assistenzprogramme                                         | •             |
| Effizienz                                                  |               |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W                      | 0,3           |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W                   | 0,8           |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W  | 2,0           |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min | 10            |

KM 8684 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

800 mm | Vollfläche | M Sense ready




EAN: 4002516951742 / Materialnummer: 12911630 / Alte Materialnummer: 26186841D

|                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min            | 10                |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min | 10                |
| <b>Pflegekomfort</b>                                                           |                   |
| Leicht zu reinigende Glaskeramik                                               | •                 |
| <b>Sicherheit</b>                                                              |                   |
| Sicherheitsausschaltung                                                        | •                 |
| Verriegelungsfunktion                                                          | •                 |
| Inbetriebnahmesperre                                                           | •                 |
| Integriertes Kühlgebläse                                                       | •                 |
| Überhitzungsschutz                                                             | •                 |
| Restwärmeanzeige                                                               | •                 |
| <b>Technische Daten</b>                                                        |                   |
| Abmessungen (H x B x T) in mm                                                  | 51 x 800 x 520    |
| Abmessungen (B x T) in mm                                                      | 800 x 51 x 520    |
| Abmessungen in mm (Breite)                                                     | 800               |
| Abmessungen in mm (Höhe)                                                       | 51                |
| Abmessungen in mm (Tiefe)                                                      | 520               |
| Ausschnittmaße (B x T) bei aufliegendem Einbau in mm                           | 780 mm x 500 mm   |
| Ausschnittmaße (B x T) bei flächenbündigem Einbau in mm                        | 780/804 x 500/524 |
| Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm                                           | 51                |
| Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau                          | 780 mm            |
| Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau                           | 500 mm            |
| Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau                | 780               |
| Gewicht in kg                                                                  | 18                |
| Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau                 | 500               |
| Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau                | 804               |
| Gesamtanschlusswert in kW                                                      | 11,00             |
| Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau                 | 524               |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m                                          | 1,6               |
| Spannung in V                                                                  | 230               |
| Frequenz in Hz                                                                 | 50-60             |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                                                  |                   |
| Anschlusskabel                                                                 | Ja                |

KM 8684 FL


Herdunabhängiges Induktionskochfeld

800 mm | Vollfläche | M Sense ready



KM8684FL aufliegender Einbau, (\*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung (L = 1440 mm) ist lose beigelegt



KM8684FL flächenbündig, (\*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung (L = 1440 mm) ist lose beigelegt, 3) Stufenfräsung Naturstein-Arbeitsplatte, 4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)