

## G 7651 SCVi AD EnergyHero Vollintegrierter Geschirrspüler mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



- Energie sparen, Kosten senken – nachhaltig handeln mit Label A-10%\*
- Mehr Informationsmöglichkeiten und moderne Hausgerätevernetzung – Miele@home
- Extrem niedriger Geräuschwert von nur 41 dB(a) dB (A)
- Frischwasserspüler – ab 6.0 l Wasserverbrauch im Automatic Programm
- Komfortabel, gute Ergebnisse und optimal für Ihren Alltag – ExtraComfort Körbe

\* 10 % sparsamer als der Grenzwert (0,543 kWh) der Energieeffizienzklasse A



EAN: 4002516941019 / Materialnummer: 12912180 / Alte Materialnummer: 21765162D

| Bauart                                                                         |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Vollintegrierte Geschirrspüler                                                 | •                                                    |
| 60er Geschirrspüler                                                            | •                                                    |
| Design                                                                         |                                                      |
| Blendenfarbe                                                                   | Obsidianschwarz                                      |
| Blendenausführung                                                              | Vollintegrierte Blende                               |
| Bedienungsart                                                                  | Softkeys                                             |
| Display                                                                        | 1-zeiliges Display mit Klartext                      |
| Displayfarbe                                                                   | Weiß                                                 |
| MultiLingua                                                                    | •                                                    |
| Komfort                                                                        |                                                      |
| Vernetzung mit Miele@home                                                      | •                                                    |
| Automatische Dosierung mit PowerDisk                                           | •                                                    |
| Türschließhilfe                                                                | ComfortClose                                         |
| Restzeitanzeige                                                                | •                                                    |
| Startvorwahl bis zu 24 h                                                       | •                                                    |
| Funktionskontrolle                                                             | optisch und akustisch, akustische Lautstärkeregelung |
| Wahl der Displaysprache                                                        | •                                                    |
| Effizienz und Nachhaltigkeit                                                   |                                                      |
| Energieeffizienzklasse (A-G)                                                   | A                                                    |
| Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab                                  | 6,0                                                  |
| Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)      | 8,2                                                  |
| Stromverbrauch im Programm ECO in kWh                                          | 0,48                                                 |
| Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen) | 49                                                   |
| Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh                      | 0,31                                                 |
| Dauer des Eco-Programms in Minuten                                             | 270                                                  |
| Anzahl Maßgedecke                                                              | 14                                                   |
| Geräuschemissionsklasse                                                        | B                                                    |
| FlexiTimer mit EcoStart                                                        | •                                                    |
| EcoFeedback                                                                    | •                                                    |
| EcoPower Technology                                                            | •                                                    |
| Geprüfte Hygiene                                                               | •                                                    |
| Warmwasseranschluss                                                            | •                                                    |
| Halbe Beladung                                                                 | •                                                    |
| Standby power (sleep-mode)                                                     | 0,30                                                 |
| Ergebnisqualität                                                               |                                                      |
| Frischwasserspüler                                                             | •                                                    |
| AutoOpen-Trocknung                                                             | •                                                    |
| SensorDry                                                                      | •                                                    |
| Aktive Kondensationstrocknung                                                  | •                                                    |
| BrilliantGlassCare                                                             | •                                                    |
| Spülprogramme                                                                  |                                                      |
| QuickPowerWash                                                                 | •                                                    |

G 7651 SCVi AD EnergyHero  
Vollintegrierter Geschirrspüler  
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



EAN: 4002516941019 / Materialnummer: 12912180 / Alte Materialnummer: 21765162D

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| ECO                                   | •                      |
| Automatic                             | •                      |
| ComfortWash 45°C                      | •                      |
| Intensiv 75°C                         | •                      |
| PowerWash                             | •                      |
| ComfortWash+ 55°C                     | •                      |
| Fein                                  | •                      |
| Hygiene                               | •                      |
| SolarSpar                             | •                      |
| ExtraLeise 37 dB(A)                   | •                      |
| Gerätepflege                          | •                      |
| Salz ausspülen                        | •                      |
| <b>Spüloptionen</b>                   |                        |
| AutoDos                               | •                      |
| BottleClean                           | •                      |
| Quick                                 | •                      |
| IntenseZone                           | •                      |
| Extra sauber                          | •                      |
| Extra trocken                         | •                      |
| <b>Korbgestaltung</b>                 |                        |
| Besteckunterbringung                  | 3D-MultiFlex-Schublade |
| FlexCare-Gläserhalter                 | 2                      |
| FlexCare-Tassenauflage                | 1                      |
| Korbgestaltung                        | ExtraComfort           |
| MultiClip                             | •                      |
| FlexCare Glass & Bottle               | •                      |
| XL Assist                             | •                      |
| <b>Sicherheit</b>                     |                        |
| Waterproof-System                     | •                      |
| Sieb-Kontrollanzeige                  | •                      |
| <b>Technische Daten</b>               |                        |
| Nischenbreite minimal in mm           | 600                    |
| Nischenbreite maximal in mm           | 600                    |
| Nischenhöhe minimal in mm             | 805                    |
| Nischenhöhe maximal in mm             | 870                    |
| Nischantiefe in mm                    | 550                    |
| Gerätebreite in mm                    | 598                    |
| Gerätehöhe in mm                      | 805                    |
| Gerätetiefe in mm                     | 550                    |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm  | 116,5                  |
| Nettogewicht in kg                    | 48,0                   |
| Gesamtanschlusswert in kW             | 2,00                   |
| Spannung in V                         | 230                    |
| Absicherung in A                      | 10                     |
| Phasenanzahl                          | 1                      |
| Elektrische Frequenz Standard         | 50                     |
| Länge Wasserzulaufschlauch in cm      | 1,50                   |
| Länge Wasserablaufschlauch in cm      | 1,50                   |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,70                   |

G 7651 SCVi AD EnergyHero  
Vollintegrierter Geschirrspüler  
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.




EAN: 4002516941019 / Materialnummer: 12912180 / Alte Materialnummer: 21765162D

|                                              |                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Min. Frontplattengewicht in kg               | 4,0                                                                                             |
| Max. Frontplattengewicht in kg               | 11,0                                                                                            |
| [über Kundendienst nachrüstbar auf min.]     | 7,0                                                                                             |
| [über Kundendienst nachrüstbar auf max.]     | 14,0                                                                                            |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                |                                                                                                 |
| 1 x PowerDisk                                | •                                                                                               |
| Gutschein für 6 x PowerDisk                  | •                                                                                               |
| <b>Verfügbare Displaysprachen</b>            |                                                                                                 |
| Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua | deutsch, english (GB),<br>español, français (FR),<br>italiano, nederlands,<br>português, türkçe |

## G 7651 SCVi AD EnergyHero

Vollintegrierter Geschirrspüler

mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



G7000, vollintegrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761),