

TK300C WP  
T2 Wärmepumpentrockner  
8 kg | DryProtect | FragranceDos | Schontrommel



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege\*
- Wärmepumpen-Technologie – geringe Verbräuche, schonende Trocknung
- FragranceDos sorgt dafür, dass Ihre Wäsche nach dem Trocknen frisch duftet\*\*
- Vollständige App-Steuerung Ihres Trockners mit Miele@home\*\*\*
- DryProtect sorgt für effiziente Leistung über die gesamte Lebensdauer des Trockners\*\*\*\*

\* Während der Entwicklungsphase der Trocknerserie T1/ T2 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Trockengängen (= 5 Trockengänge p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Für die Haltbarkeit der Endprodukte wird keine Garantie übernommen. Mehr: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* Patent EP 2 431 516

\*\*\* Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

\*\*\*\* Patent Filtersystem EP 2 455 537



EAN: 4002517001972 / Materialnummer: 13057830 / Alte Materialnummer: 12K300C1D

| Allgemeine Informationen              |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Modellbezeichnung                     | TK300C WP                   |
| Materialnummer Hersteller             | 13057830                    |
| EAN-Nummer                            | 4002517001972               |
| Marketingklasse                       | Silver                      |
| Bauform                               |                             |
| Säulenfähig                           | •                           |
| Side-by-Side                          | •                           |
| Unterschiebbar                        | •                           |
| Türanschlag                           | links, wechselbar           |
| Bauart                                |                             |
| Produktmarke                          | T2                          |
| Wärmepumpentrockner                   | •                           |
| Design                                |                             |
| Gerätefarbe                           | Lotosweiß                   |
| Türdesign                             | Lotosweiß / Platingrau      |
| Farbe Drehwahlschalter                | Lotosweiß / Ring Platingrau |
| Blendenausführung                     | schräg                      |
| Bedienungsart                         | Drehwahlschalter            |
| Display                               | DirectSensor                |
| Trockenergebnis                       |                             |
| Punktgenaue Trocknung PerfectDry      | •                           |
| Duftsysteem FragranceDos <sup>2</sup> | •                           |
| Intelligente Trommelreversierung      | •                           |
| Wäscheschonung                        |                             |
| Schontrommel                          | •                           |
| Beladung in kg                        | 8                           |
| Bedienkomfort                         |                             |
| Vernetzung mit Miele@home             | •                           |
| Wash2Dry                              | •                           |
| Startvorwahl bis zu 24h               | •                           |
| Restzeitanzeige                       | •                           |
| Programmablauf-Anzeige                | Nein                        |
| Trommelbeleuchtung                    | LED                         |
| Kondensatbehälter                     | •                           |
| Integrierte Kondenswasserableitung    | •                           |
| AddLoad                               | •                           |
| Smart Extras                          |                             |
| Wash2Dry                              | •                           |
| AddProgrammes                         | •                           |
| MobileStart                           | •                           |
| Smart Extras                          |                             |
| Sprachsteuerung Google                | •                           |
| Effizienz                             |                             |
| Reparierbarkeitsklasse (A – E)        | A                           |
| DryProtect                            | •                           |
| Wartungsfreier Wärmetauscher          | •                           |
| DuraLife Motor                        | •                           |

TK300C WP  
T2 Wärmepumpentrockner  
8 kg | DryProtect | FragranceDos | Schontrommel



EAN: 4002517001972 / Materialnummer: 13057830 / Alte Materialnummer: 12K300C1D

## Effizienz

|                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Energieeffizienzklasse (A-G)                                                                | B   |
| Kondensationseffizienzklasse (A-D)                                                          | A   |
| Kondensationseffizienz in %                                                                 | 95  |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen im Programm "ECO Schranktrocken" in kWh | 84  |
| Luftschallemission im Standardprogramm "ECO Schranktrocken" in dB(A)re1pW                   | 64  |
| Luftschallemissionsklasse (A-D)                                                             | B   |
| Programmlaufzeit im Programm "ECO Schranktrocken" in Min.                                   | 168 |

## Trockenprogramme

|                      |   |
|----------------------|---|
| Baumwolle            | • |
| ECO                  | • |
| Pflegeleicht         | • |
| Feinwäsche           | • |
| Finish Wolle         | • |
| Express              | • |
| Imprägnieren         | • |
| Bettwäsche           | • |
| Lüften warm/DryFresh | • |
| Hemden/Blusen        | • |

## Trockenoptionen

|               |   |
|---------------|---|
| Knitterschutz | • |
| Schonen plus  | • |
| Summer        | • |

## Qualität

|             |   |
|-------------|---|
| Softtrippen | • |
|-------------|---|

## Sicherheit

|                              |   |
|------------------------------|---|
| PIN-Code                     | • |
| Anzeige "Behälter entleeren" | • |
| Anzeige "Filter reinigen"    | • |
| Optische Schnittstelle       | • |

## Technische Daten

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Abmessungen (H x B x T) in mm         | 850 x 596 x 632 |
| Abmessungen in mm (Breite)            | 596             |
| Abmessungen in mm (Höhe)              | 850             |
| Abmessungen in mm (Tiefe)             | 632             |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm  | 1088            |
| Gewicht in kg                         | 55              |
| Spannung in V                         | 220 - 240       |
| Absicherung in A                      | 10              |
| Frequenz in HZ                        | 50              |
| Gesamtanschlusswert in kW             | 0,80            |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2               |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2,0             |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2               |
| Hermetisch geschlossen                | •               |
| Kältemittelart                        | R290            |

TK300C WP  
T2 Wärmepumpentrockner  
8 kg | DryProtect | FragranceDos | Schontrummel



EAN: 4002517001972 / Materialnummer: 13057830 / Alte Materialnummer: 12K300C1D

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Kältemittelmenge in kg                              | 0,14         |
| Treibhauspotential Kältemittel in CO <sub>2</sub> e | 3            |
| Treibhauspotential Gerät in CO <sub>2</sub> e       | 0,45         |
| Leuchtmittel tauschen                               | Kundendienst |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                       |              |
| Duftflakon                                          | •            |
| Gutschein für einen zweiten Duftflakon              | •            |

TK300C WP  
T2 Wärmepumpentrockner  
8 kg | DryProtect | FragranceDos | Schontrommel

