

TS510I WP

T2 Wärmepumpentrockner

9 kg | DryProtect | HygieneDry | DryCare 40 | SilenceDrum



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege*
- Wärmepumpen-Technologie – geringe Verbräuche, schonende Trocknung
- Sparen Sie Zeit beim Sortieren; DryCare 40 ist perfekt für eine 40 °C Wäsche
- DryProtect sorgt für effiziente Leistung über die gesamte Lebensdauer des Trockners**
- HygieneDry entfernt bis zu 99,99 % der Bakterien* und 99,9 % der Viren***

* Während der Entwicklungsphase der Trocknerserie T1/ T2 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Trockengängen (= 5 Trockengänge p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Für die Haltbarkeit der Endprodukte wird keine Garantie übernommen. Mehr: miele.com/20years

** Patent Filtersystem EP 2 455 537

*** Getestet auf die Bakterien *Bacillus subtilis* und *Saccharomyces cerevisiae* in der Trockenstufe HygieneDry mit halber Beladung. Die Methodenbeschreibung finden Sie unter dem folgenden Link: <https://www.miele.de/testkriterien-trockner>



EAN: 4002517012671 / Materialnummer: 13058760 / Alte Materialnummer: 12S510I1D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	TS510I WP
Materialnummer Hersteller	13058760
EAN-Nummer	4002517012671
Marketingklasse	Platinum
Bauform	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	links
Bauart	
Produktmarke	T2
Wärmepumpentrockner	•
Design	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Türdesign	Glastür, Silberweiß / Graphitgrau
Farbe Drehwahlschalter	Silberweiß / Ring Graphitgrau
Blendenausführung	schräg
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	DirectSensor
Trockenergebnis	
Punktgenaue Trocknung PerfectDry	•
Duftsysteem FragranceDos ²	•
Intelligente Trommelreversierung	•
HygieneDry	•
Wäscheschonung	
SilenceDrum	•
Beladung in kg	9
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Programmablauf-Anzeige	Nein
Trommelbeleuchtung	LED
Kondensatbehälter	•
Integrierte Kondenswasserableitung	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Wash2Dry	•
AddProgrammes	•
Smart Extras	
MobileStart	•
RemoteUpdate	•
Sprachsteuerung Google	•

TS510I WP

T2 Wärmepumpentrockner

9 kg | DryProtect | HygieneDry | DryCare 40 | SilenceDrum



EAN: 4002517012671 / Materialnummer: 13058760 / Alte Materialnummer: 12S5101D

Effizienz

Reparierbarkeitsklasse (A – E)	A
DryProtect	•
Wartungsfreier Wärmetauscher	•
DuraLife Motor	•

Effizienz

Energieeffizienzklasse (A-G)	B
Kondensationseffizienzklasse (A-D)	A
Kondensationseffizienz in %	95
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen im Programm "ECO Schranktrocken" in kWh	91
Luftschallemission im Standardprogramm "ECO Schranktrocken" in dB(A)re1pW	61
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Programmlaufzeit im Programm "ECO Schranktrocken" in Min.	194

Trockenprogramme

Baumwolle	•
ECO	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Finish Wolle	•
Express	•
Imprägnieren	•
Bettwäsche	•
Lüften warm/DryFresh	•
Hemden/Blusen	•

Trockenoptionen

Knitterschutz	•
Summer	•
DryCare 40	•

Qualität

Softrippen	•
------------	---

Sicherheit

PIN-Code	•
Anzeige "Behälter entleeren"	•
Anzeige "Filter reinigen"	•
Optische Schnittstelle	•

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 621
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	621
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1092
Gewicht in kg	54
Spannung in V	220 - 240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Gesamtanschlusswert in kW	0,80

TS510I WP

T2 Wärmepumpentrockner

9 kg | DryProtect | HygieneDry | DryCare 40 | SilenceDrum




EAN: 4002517012671 / Materialnummer: 13058760 / Alte Materialnummer: 12S510I1D

Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Hermetisch geschlossen	•
Kältemittelart	R290
Kältemittelmenge in kg	0,14
Treibhauspotential Kältemittel in CO ₂ e	3
Treibhauspotential Gerät in CO ₂ e	0,45
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Duftflakon	•
Gutschein für einen zweiten Duftflakon	•


TS510I WP

T2 Wärmepumpentrockner

9 kg | DryProtect | HygieneDry | DryCare 40 | SilenceDrum



T2 mit Glastür, 17 Grad Blende, Maße in mm



T2 mit Glastür, 17 Grad Blende, Maße in mm

