

TS740I WP

T2 Wärmepumpentrockner

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege*
- Wärmepumpen-Technologie – geringe Verbräuche, schonende Trocknung
- Energie sparen in der besten Energieeffizienzklasse A
- Sparen Sie Zeit beim Sortieren; DryCare 40 ist perfekt für eine 40 °C Wäsche
- SteamCare reduziert die Bügelzeit um bis zu 50 % und frischt Ihre Kleidung auf

* Während der Entwicklungsphase der Trocknerserie T1 / T2 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Trockengängen (= 5 Trockengänge p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Für die Haltbarkeit der Endprodukte wird keine Garantie übernommen. Mehr: miele.com/20years



EAN: 4002517015320 / Materialnummer: 13058800 / Alte Materialnummer: 12S740I1D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	TS740I WP
Materialnummer Hersteller	13058800
EAN-Nummer	4002517015320
Marketingklasse	Platinum
Bauform	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	links
Bauart	
Produktmarke	T2
Wärmepumpentrockner	•
Design	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Türdesign	Glastür, Silberweiß / Graphitgrau
Farbe Drehwahlschalter	Silberweiß / Ring Graphitgrau
Blendenausführung	schräg
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	ComfortSensor
Trockenergebnis	
Punktgenaue Trocknung PerfectDry	•
Duftsysteem FragranceDos ²	•
Intelligente Trommelreversierung	•
HygieneDry	•
Wäscheschonung	
SilenceDrum	•
Beladung in kg	9
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Tageszeitanzeige	•
Programmablauf-Anzeige	Nein
Trommelbeleuchtung	LED
Kondensatbehälter	•
Integrierte Kondenswasserableitung	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Push-Nachrichten	•
Wash2Dry	•
AddProgrammes	•
Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•

TS740I WP
T2 Wärmepumpentrockner
9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



EAN: 4002517015320 / Materialnummer: 13058800 / Alte Materialnummer: 12S740I1D

RemoteUpdate	•
Sprachsteuerung Google	•
Smart Home Integration	•
Effizienz	
Reparierbarkeitsklasse (A – E)	A
Verbrauchsprognose	•
DryProtect	•
Wartungsfreier Wärmetauscher	•
DuraLife Motor	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Kondensationseffizienzklasse (A-D)	A
Kondensationseffizienz in %	95
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen im Programm "ECO Schranktrocken" in kWh	79
Luftschallemission im Standardprogramm "ECO Schranktrocken" in dB(A)re1pW	60
Luftschallemissionsklasse (A-D)	A
Programmlaufzeit im Programm "ECO Schranktrocken" in Min.	230
Trockenprogramme	
Automatic	•
Baumwolle	•
ECO	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Finish Wolle	•
Express	•
Jeans	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Sportwäsche	•
Lüften kalt	•
Lüften warm	•
Korbprogramm	•
Glätten	•
Bettwäsche	•
Hemden/Blusen	•
PowerFresh	•
Daunen/Bettdecken	•
DryFresh	•
Trockenoptionen	
Knitterschutz	•
Schonen plus	•
Summer	•
SingleDry	•
DryCare 40	•
AddProgrammes	•
Energiesparen	•

TS740I WP
T2 Wärmepumpentrockner
9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum




EAN: 4002517015320 / Materialnummer: 13058800 / Alte Materialnummer: 12S740I1D

Vorbügeln	•
Qualität	
Softrippen	•
Sicherheit	
PIN-Code	•
Anzeige "Behälter entleeren"	•
Anzeige "Filter reinigen"	•
Optische Schnittstelle	•
Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 621
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	621
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1092
Gewicht in kg	55
Spannung in V	220 - 240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Gesamtanschlusswert in kW	0,80
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Hermetisch geschlossen	•
Kältemittelart	R290
Kältemittelmenge in kg	0,14
Treibhauspotential Kältemittel in CO ₂ e	3
Treibhauspotential Gerät in CO ₂ e	0,45
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Duftflakon	•
Gutschein für einen zweiten Duftflakon	•


TS740I WP

T2 Wärmepumpentrockner

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



T2 mit Glastür, 17 Grad Blende, Maße in mm



T2 mit Glastür, 17 Grad Blende, Maße in mm

