

WE720I WPS

W2 Waschmaschine Frontlader

A-30%* | 9 kg | 1400 U/min | QuickPowerWash | SteamCare



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege*
- Noch mehr Energie sparen mit A-30 %**
- QuickPowerWash sorgt für effiziente und schnelle Ergebnisse in nur 49 Minuten***
- SteamCare reduziert die Bügelzeit um bis zu 50 % und frischt Ihre Kleidung auf
- Vollständige App-Steuerung Ihrer Waschmaschine mit Miele@home****

* Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenreihe W1 / W2 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Für die Haltbarkeit der Endprodukte wird keine Garantie übernommen. Mehr: miele.com/20years

** 30 % sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A.

*** Dies gilt für alle Miele Waschmaschinen, die eine Realisierung der in der Zusammenfassung des Prüfberichtes WL 1110/18 dargestellten verfahrens- und maschinentechnischen Parameter ermöglichen.

**** Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.



EAN: 4002517040377 / Materialnummer: 13141750 / Alte Materialnummer: 11E720I2D

Allgemeine Informationen

Modellbezeichnung	WE720I WPS
Materialnummer Hersteller	13141750
EAN-Nummer	4002517040377
Marketingklasse	Gold

Bauform

Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	rechts

Bauart

Produktmarke	W2
Frontlader	•

Schleudern

Max. Schleuderdrehzahl	1400
Spülstop	•
Funktion "ohne Schleudern"	•

Design

Gerätefarbe	Lotosweiß
Türdesign	Lotosweiß / Königsschwarz
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß / Ring Königsschwarz
Blendenausführung	schräg
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	ComfortSensor

Reinigungsleistung

Portionsgerechte Dosierung CapDosing	•
AddProgrammes	•

Wäscheschonung

Beladung in kg	9
----------------	---

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Tageszeitanzeige	•
MultiLingua	•
AutoClean Einspülkasten	•
AddLoad	•

Smart Extras

Waschassistent	•
AddProgrammes	•
RemoteUpdate	•
Push-Nachrichten	•
Smart Home Integration	•

Smart Extras

MobileStart	•
AI Diagnostics	•

WE720I WPS

W2 Waschmaschine Frontlader

A-30%* | 9 kg | 1400 U/min | QuickPowerWash | SteamCare



EAN: 4002517040377 / Materialnummer: 13141750 / Alte Materialnummer: 11E720I2D

Effizienz

Energieeffizienzklasse (A – G)	A
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	30%
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	35
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	47
Schleudereffizienzklasse (A – G)	B
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern; A – D)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re1pW	72
Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität	229
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,50
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,50
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,00
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	15
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	15
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	15
Automatische Beladungserkennung FlexLoad	•
Verbrauchsprognose	•
Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"	•
Mengenautomatik	•
Wassermengenzähler	•
Schaumregulierung	•

Waschprogramme

QuickPowerWash	•
Baumwolle	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Wolle (Handwäsche)	•
Express 20	•
Dunkles/J Jeans	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Maschine reinigen	•
Nur Spülen	•
ECO 40-60	•
Hemden/Blusen	•
PowerFresh	•
Bettwäsche	•

Waschoptionen

Kurz	•
Einweichen	•
Vorwäsche	•
Wasser plus	•
Zusätzlicher Spülgang	•
Vorbügeln mit Dampf	•

WE720I WPS

W2 Waschmaschine Frontlader

A-30%* | 9 kg | 1400 U/min | QuickPowerWash | SteamCare



EAN: 4002517040377 / Materialnummer: 13141750 / Alte Materialnummer: 11E720I2D

Summer

•

Sicherheit

Wasserschutzsystem

Waterproof-System

PIN-Code

•

Optische Schnittstelle

•

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T) in mm

850 x 596 x 636

Abmessungen (H x B x T) in mm

850 x 596 x 632

Abmessungen (H x B x T) in mm

850 x 596 x 636

Abmessungen in mm (Breite)

596

Abmessungen in mm (Höhe)

850

Abmessungen in mm (Tiefe)

636

Abmessungen in mm (Tiefe)

632

Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm

1088

Gerätetiefe ohne Tür in mm

600

Gewicht in kg

87

Spannung in V

220 - 240

Absicherung in A

10

Frequenz in HZ

50

Gesamtanschlusswert in kW

2,10 - 2,40

Länge Wasserablaufschlauch in m

1,50

Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

deutsch, english (GB),
français (FR), ελληνικά,
italiano, hrvatski,
nederlands, polski, română,
srpski, slovenščina, türkçe,
magyar

WE720I WPS

W2 Waschmaschine Frontlader

A-30%* | 9 kg | 1400 U/min | QuickPowerWash | SteamCare

