

E 134

Tillbehör

för optimal placering av 210 objektbärare.

EAN: 4002511115897 / Materialnummer: 03808600 / Gamla materialnummer: 69513401D



- Passar för placering av 210 objektbärare
- Utrustad med 26 fack á 11 mm x 26 mm, trådstyrka 3 mm

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Produkttillhörighet</b>                      |                |
| Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium | •              |
| <b>Modelltillhörighet</b>                       |                |
| G 7825  | •              |
| PG 8527   | •              |
| PG 8535   | •              |
| PG 8536   | •              |
| PG 8582 CD                                      | •              |
| PG 8504   | •              |
| PG 8583 CD                                      | •              |
| PG 8593   | •              |
| PLW 8615  | •              |
| PLW 8616  | •              |
| PLW 8617  | •              |
| PLW 6011  | •              |
| PLW 6111  | •              |
| PLW 8505  | •              |
| <b>Produktkategori</b>                          |                |
| Övriga tillbehör                                | •              |
| <b>Produktegenskaper</b>                        |                |
| Material  | Rostfritt stål |
| Färg  | Rostfritt stål |
| Antal fack                                      | 26             |
| Fackbredd i mm                                  | 11             |
| Facklängd i mm                                  | 26             |
| <b>Användningsområde</b>                        |                |
| Rengöring av laboratorieglass                   | •              |
| <b>Kapacitet</b>                                |                |
| Objektbärare [antal]                            | 210            |
| <b>Standard elanslutning</b>                    |                |
| Fasantal  | 0              |
| Spänning i V                                    | 0              |
| Frekvens i Hz                                   | 0              |
| Total anslutningseffekt i kW                    | 0,00           |
| Säkring i A                                     | 0              |
| <b>Mått och vikt</b>                            |                |
| Ytermått, nettohöjd i mm                        | 73             |
| Ytermått, nettobredd i mm                       | 200            |
| Ytermått, nettodjup i mm                        | 445            |
| Ytermått, bruttohöjd i mm                       | 80             |
| Ytermått, bruttbredd i mm                       | 230            |
| Ytermått, bruttodjup i mm                       | 460            |
| Nettovikt i kg                                  | 1,50           |
| Bruttovikt i kg                                 | 1,61           |