


E 205  
 Insats  
 för optimal placering av glas.




- Passar för underkorg U 890
- För 17 glas med en diameter på 6,6 cm
- Med hållplåtsunderlag för att bryta spolningsstrålen
- Hållarhöjd 220 mm
- Den maximala lasthöjden med glas är 270 mm

EAN: 4002511808874 / Materialnummer: 03808980 / Gamla materialnummer: 67520501D

<b>Produkttilhörighet</b>	
Diskmaskiner, färskvatten	•
<b>Modelltilhörighet</b>	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
<b>Produktkategori</b>	
Insats för glas	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Ståltråd, plastöverdragen
Färg	Vit.
Antal rader	2
Hållarhöjd i mm	220
Maximal lasthöjd i mm	270
Kan placeras i underkorg	APFD 220, U 890
<b>Kapacitet</b>	
Glas med max. Ø 66 mm [antal]	17
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0

E 205  
Insats  
för optimal placering av glas.



EAN: 4002511808874 / Materialnummer: 03808980 / Gamla materialnummer: 67520501D

Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	221
Ytermått, nettobredd i mm	243
Ytermått, nettodjup i mm	494
Ytermått, brutt höjd i mm	230
Ytermått, bruttbredd i mm	505
Ytermått, bruttdjup i mm	250
Nettovikt i kg	1,40
Bruttovikt i kg	1,80