

E 315

VE engångshartser

för regeneration av patroner för fullständig avsättning.

EAN: 4002511115293 / Materialnummer: 03830350 / Gamla materialnummer: 69431501D



- 20 liter homogen blandad harts
- För användning i tompatron LP 2800
- Låda med 2 påsar à 10 liter
- Vakuumsätt insvetsat i plastsäckar
- Inklusive filtersäck för utbyte

Produkttillhörighet	
Diskmaskiner, färskvatten	•
Diskmaskiner, tank	•
Diskmaskiner, tank, genomräckning	•
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•

E 315

VE engångshartser

för regeneration av patroner för fullständig avsaltning.

EAN: 4002511115293 / Materialnummer: 03830350 / Gamla materialnummer: 69431501D



PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Vattenbehandling	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, bruttohöjd i mm	130
Ytermått, bruttbredd i mm	400
Ytermått, bruttdjup i mm	550
Nettovikt i kg	13,58
Bruttovikt i kg	14,21