


E 969
Tillbehör
för placering av diverse utrustning.



- Hålplåt 7 x 7 x 3 mm
- Kan användas för E 900-4/1, E 935/1, E 975/2, E 941 med E 945*

* Kan endast användas i E 941 i kombination med E 945.

EAN: 4002513298765 / Materialnummer: 05746240 /
Gamla materialnummer: 69596901D

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Produkttillhörighet | |
| Stora laboratoriediskmaskiner | • |
| Modelltillhörighet | |
| PG 8527 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| Produktkategori | |
| Tillbehör för glasbägare | • |
| Övriga tillbehör | • |
| Produktegenskaper | |
| Material | Rostfritt stål |
| Färg | Rostfritt stål |
| Användningsområde | |
| Rengöring av laboratorieglass | • |
| Standard elanslutning | |
| Fasantal | 0 |
| Spänning i V | 0-0 |
| Frekvens i Hz | 0-0 |
| Total anslutningseffekt i kW | 0,00-0,00 |
| Säkring i A | 0-0 |
| Mått och vikt | |
| Yttermått, nettohöjd i mm | 122 |
| Yttermått, nettobredd i mm | 363 |
| Yttermått, nettodjup i mm | 533 |
| Yttermått, bruttohöjd i mm | 165 |
| Yttermått, bruttbredd i mm | 560 |
| Yttermått, bruttodjup i mm | 535 |
| Nettovikt i kg | 1,33 |
| Bruttovikt i kg | 2,23 |