


U 546

Korg

med hög toppram för optimal placering av 36 glas med en höjd upp till 23 cm.



- Med 36 fack
- Fackstorlek 73 mm x 73 mm
- Inklusive distanshållarsats med kort och lång distanshållare
- Toppram som kan höjjusteras upp till 23 cm med distanshållare
- Bredd 50, djup 50 cm, bredd med Gastronormformar 53 cm


EAN: 4002514278728 / Materialnummer: 06984130 / Gamla materialnummer: 67654601D

Produkttilhörighet	
Diskmaskiner, färskvatten	•
Diskmaskiner, tank	•
Diskmaskiner, tank, genomräckning	•
Modelltilhörighet	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 546

Korg

med hög toppram för optimal placering av 36 glas med en höjd upp till 23 cm.



EAN: 4002514278728 / Materialnummer: 06984130 / Gamla materialnummer: 67654601D

Produktkategori	
Korg för glas	•
Produktegenskaper	
Material	Syntet
Färg	Blå, Grön
Antal fack	36
Fackbredd i mm	73
Facklängd i mm	73
Kapacitet	
Glas med 140–175 mm höjd [antal]	36
Glas med 200–230 mm höjd [antal]	36
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	266
Ytermått, nettobredd i mm	500
Ytermått, nettodjup i mm	500
Ytermått, brutthöjd i mm	260
Ytermått, bruttbredd i mm	540
Ytermått, bruttdjup i mm	520
Nettovikt i kg	2,90
Bruttovikt i kg	3,40